



BH13000QA

3T podnośnik typu jack z funkcją szybkiego podnoszenia



DANE PRODUKTÓW

- 3 T Podnośnik typu jack z funkcją szybkiego podnoszenia, przeznaczony do podnoszenia szerokiej gamy standardowych pojazdów
- Nowy system szybkiego podnoszenia redukuje liczbę uderzeń z 11 do 4,5 !, oszczędzając czas i wysiłek
- Wejście o wysokości 90 mm i zwiększona wysokość podniesienia do 590 mm
- Stożkowe koła ze stali i PU zapewniają najlepszą manewrowość
- Ulepszony system Cardana zapobiega odwruceniu się i odkształceniom
- Bardzo duży pedał nożny i kompozytowy zakrzywiony uchwyt zapewniają szybkie, bezpieczne i wygodne użytkowanie
- Przednie koła są montowane za pomocą nylonowych nakrętek, które oferują lepszą regulację
- Gumowa podkładka chroni powierzchnie pojazdów i zapobiega uślizgnięciom
- Piana na uchwycie zapobiega uszkodzeniu nadwozia pojazdu
- Wyposażony w ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa i system kontroli prędkości opadania
- Certyfikat CE zgodnie z 2006/42 / EC + BS EN1494

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt											
BH13000QA	3000 kg	90 mm	590 mm	885 mm	4	119 mm	x	X	220 x 395 x 900 mm	53 kg	

Follow the Fish!

