



**NCT**

Стальные кабельные стяжки (хомуты) Navigator серии NCT предназначены для бандажирования и крепления проводов и кабелей в условиях повышенной влажности, экстремального перепада температур и агрессивной среды.

- Изготовлены из нержавеющей стали AISI 304
- Самофиксирующийся замок шарикового типа исключает обратное проскальзывание ленты
- Устойчивы к влаге, экстремальным перепадам температур, повышенной вибрации и агрессивным средам
- Температура эксплуатации от -80 до +538 °C
- Температура монтажа от -40 °C
- В упаковке 50 штук



Код продукта	Ширина, мм	Длина, мм	Макс. диаметр обхвата, мм	Толщина, мм	Мин. усилие на разрыв, Н	Количество в коробке, уп.	Штрихкод
NCT-S-046-125-50	4,6	125	27	0,25	445	1/160	4630085 82384 1
NCT-S-046-150-50	4,6	150	35	0,25	445	1/160	4630085 82385 8
NCT-S-046-200-50	4,6	200	50	0,25	445	1/140	4630085 82386 5
NCT-S-046-250-50	4,6	250	66	0,25	445	1/100	4630085 82387 2
NCT-S-046-300-50	4,6	300	82	0,25	445	1/100	4630085 82388 9
NCT-S-046-350-50	4,6	350	98	0,25	445	1/100	4630085 82389 6
NCT-S-046-400-50	4,6	400	114	0,25	445	1/80	4630085 82390 2
NCT-S-046-500-50	4,6	500	146	0,25	445	1/80	4630085 82391 9
NCT-S-079-200-50	7,9	200	49	0,25	1112	1/80	4630085 82392 6
NCT-S-079-300-50	7,9	300	81	0,25	1112	1/60	4630085 82393 3
NCT-S-079-400-50	7,9	400	113	0,25	1112	1/60	4630085 82394 0
NCT-S-079-500-50	7,9	500	145	0,25	1112	1/40	4630085 82395 7
NCT-S-079-600-50	7,9	600	177	0,25	1112	1/50	4630085 82396 4