

W	Om	L	D	H	d	d ₁	B	l	более
3	1 - 5600	26 ± 1,2	14 ± 1,0	28 ± 3,0	6 +1,0 -1,5	2 ^{+0,25}	4,5 _{-0,3}	3,5 +3,1 -1,0	16
8	1 - 12000	35 ± 1,5							23
10	1 - 16000	41 ± 1,5							27
16	1 - 24000	45 ± 1,5	17 ± 1,0	31 ± 3,0	8,5 +1,5 -1,0	3 ^{+0,25}	6,0 _{-0,3}	4,5 +3,1 -1,2	36
25	1 - 39000	50 ± 2,0	21 ± 1,5	35 ± 3,0	13 ± 1,6				52
50	1 - 110000	90 ± 2,5	29 ± 1,5	43 ± 4,0	21 +1,5 -2,0				3 ^{+0,25}
80	1 - 200000	140 ± 3,0				200			
100	1 - 240000	170 ± 3,5				230			
160	1 - 240000	215 ± 4,0				21 +3 -5	300		

Резисторы С5-35В ПЭВ ПЭ 3-25 ВТ

С5-35В 3Вм		С5-35В 8Вм		С5-35В 10Вм		С5-35В 16Вм		С5-35В 25Вм	
1 кОм 5%	19	1 кОм 10%	4	1 Ом 10%	10	1 кОм 5%	5	1 кОм 5%	10
1,1 кОм 10%	3	1 кОм 5%	2	1,2 кОм 5%	16	1,2 кОм 5%	12	1,1 кОм 10%	3
1,2 кОм 10%	113	1 Ом 10%	11	1,2 Ом 5%	3	1,2 Ом 5%	6	1,2 кОм 10%	113
1,3 кОм 10%	5	1 Ом 5%	8	1,3 кОм 10%	4	1,3 Ом 10%	1	1,3 кОм 10%	5
1,3 кОм 5%	5	1,2 Ом 5%	1	1,5 кОм 10%	4	1,8 кОм 10%	1	1,3 кОм 5%	5
1,5 Ом 5%	3	1,3 кОм 5%	8	1,6 кОм 10%	2	1,8 Ом 5%	3	1,5 Ом 5%	3
1,5кОм 5%	48	1,3 Ом 5%	35	1,6 кОм 5%	1	100 Ом 5%	1	1,5кОм 5%	48
1,6 кОм 10%	9	1,5 кОм 5%	4	1,8 Ом 10%	1	12 кОм 10%	2	1,6 кОм 10%	9
10 кОм 5%	157	1,5 Ом 10%	2	10 кОм 10%	2	130 Ом 5%	1	10 кОм 5%	127
10 Ом 5%	282	1,8 Ом 5%	10	10 кОм 5%	1	15 Ом 10%	7	10 Ом 5%	282
100 Ом 10%	3	10 кОм 10%	5	11 кОм 5%	3	150 Ом 10%	3	100 Ом 10%	3
100 Ом 5%	150	10 кОм 5%	2	11 Ом 10%	10	150 Ом 5%	10	100 Ом 5%	150
11 кОм 10%	3	10 Ом 10%	2	11 Ом 5%	2	2,2 кОм 10%	1	11 кОм 10%	3
11 кОм 10%	2	10 Ом 5%	14	110 Ом 5%	11	2,4 кОм 5%	2	11 кОм 10%	2
11 Ом 5%	4	100 Ом 10%	1	12 Ом 10%	4	2,4 Ом 5%	5	11 Ом 5%	4
110 Ом 5%	8	11 Ом 5%	1	13 кОм 10%	5	2,7 кОм 10%	3	110 Ом 5%	8
12 Ом 10%	9	12 кОм 10%	19	15 Ом 10%	2	20 Ом 5%	9	12 Ом 10%	9
13 Ом 5%	2	12 кОм 5%	90	150 Ом 10%	22	200 Ом 10%	10	13 Ом 5%	2
15 Ом 10%	17	13 Ом 10%	3	150 Ом 5%	12	24 кОм 10%	2	15 Ом 10%	17
150 Ом 10%	130	13 Ом 5%	2	1кОм 5%	3	240 Ом 10%	1	150 Ом 10%	130
16 кОм 5%	1	130 Ом 10%	1	2 кОм 10%	1	270 Ом 10%	3	16 кОм 5%	1
16 Ом 5%	7	15 Ом 5%	3	2 Ом 10%	2	270 Ом 5%	9	16 Ом 5%	7
160 Ом 10%	16	150 Ом 10%	1	2 Ом 5%	3	3 кОм 10%	22	160 Ом 10%	16
2 кОм 5%	3	16 кОм 5%	5	2,2 кОм 10%	15	3 Ом 10%	3	2 кОм 5%	3
2 кОм 5%	5	16 Ом 10%	105	2,2 кОм 5%	7	3,3 кОм 5%	5	2 кОм 5%	5
2,2 Ом 10%	3	160 Ом 10%	8	2,2 Ом 10%	3	30 Ом 10%	712	2,2 Ом 10%	3
2,7 кОм 10%	2	2 кОм 10%	186	2,4 Ом 5%	10	300 Ом 5%	6	2,7 кОм 10%	2
20 кОм 10%	9	2,2 кОм 10%	10	20 Ом 10%	1	330 Ом 5%	4	20 кОм 10%	9
200 Ом 5%	6	2,4 кОм 5%	4	22 Ом 5%	3	360 Ом 10%	1	200 Ом 5%	6
22 кОм 5%	2	2,4 Ом 10%	1	24 Ом 5%	8	360 Ом 5%	3	22 кОм 5%	2
220 Ом 10%	84	20 Ом 10%	4	240 Ом 10%	10	390 Ом 5%	4	240 Ом 10%	6
220 Ом 5%	3	200 Ом 5%	15	270 Ом 10%	6	4,3 Ом 5%	3	240 Ом 5%	5
240 Ом 10%	6	22 кОм 5%	10	3 Ом 10%	1	4,7 кОм 10%	5	27 Ом 5%	2
240 Ом 5%	5	22 Ом 5%	125	3,3 кОм 5%	5	47 Ом 5%	1	270 Ом 10%	2
27 Ом 5%	2	3 Ом 5%	1	3,9 кОм 10%	1	470 Ом 5%	1	3 кОм 5%	2
270 Ом 10%	2	3,6 Ом 10%	2	3,9 кОм 5%	11	51 Ом 5%	1	3,3 Ом 5%	2
3 кОм 5%	2	3,9 Ом 5%	49	30 Ом 10%	43	510 Ом 10%	4	30 кОм 10%	5
3,3 Ом 5%	2	33 Ом 5%	5	300 Ом 10%	2	6,2 Ом 5%	1	300 Ом 10%	7
3,9 кОм 5%	94	330 Ом 5%	36	300 Ом 5%	1	6,8 кОм 10%	3	330 Ом 10%	1
30 кОм 10%	5	36 Ом 5%	13	36 Ом 10%	2	62 Ом 5%	2	36 Ом 10%	10
300 Ом 10%	7	360 Ом 5%	5	36 Ом 5%	20	68 Ом 5%	4	39 кОм 5%	7
33 Ом 10%	93	390 Ом 5%	4	4,3 Ом 10%	3	680 Ом 10%	3	39 Ом 10%	6
330 Ом 10%	3	4,3 кОм 10%	16	4,7 Ом 5%	1	7,5 Ом 10%	2	390 Ом 10%	12
36 Ом 10%	10	4,7 кОм 10%	1	5,1 Ом 10%	3	75 Ом 5%	1	390 Ом 5%	3
-	-	430 Ом 10%	6	5,6 Ом 10%	2	8,2 кОм 10%	8	4,7 кОм 10%	1
-	-	47 Ом 5%	10	51 Ом 10%	4	8,2 Ом 10%	3	4,7 Ом 10%	3
-	-	5,1 кОм 10%	13	510 Ом 10%	3	820 Ом 10%	6	4,7 Ом 5%	7
-	-	5,6 кОм 10%	2	56 Ом 10%	15	9,1 Ом 10%	4	43 кОм 5%	3
-	-	51 Ом 10%	2	6,8 кОм 10%	6	91 Ом 10%	21	43 Ом 10%	2

Резисторы С5-35В ПЭВ ПЭ 50-160 Вт

С5-35В 50Втm		С5-35В 80Втm		С5-35В 100Втm		С5-35В 160Втm	
1 кОм 5%	22	1 Ом 10%	23	0,51 Ом 10%	2	1 кОм 10%	3
1,1 кОм 10%	13	1,1 кОм 5%	2	1 кОм 10%	3	1 кОм 5%	1
1,1 кОм 5%	3	1,5 Ом 5%	2	1 кОм 5%	204	1,1 кОм 5%	1
1,5 кОм 10%	3	1,8 Ом 10%	1	1,1 кОм 10%	32	1,3 кОм 5%	4
1,5 кОм 5%	2	10 кОм 10%	6	1,2 кОм 5%	4	100 кОм 5%	4
1,6 кОм 10%	2	10 Ом 5%	3	1,2 Ом 5%	2	110 Ом 5%	3
1,8 кОм 10%	8	100 кОм 5%	3	1,3 кОм 10%	1	12 Ом 10%	2
10 кОм 5%	2	100 Ом 10%	4	1,5 кОм 5%	10	120 Ом 5%	1
100 кОм 10%	4	11 Ом 5%	1	1,8 кОм 5%	2	13 Ом 5%	3
11 Ом 10%	4	12 Ом 5%	2	10 кОм 10%	3	130 кОм 5%	1
11,5 кОм 5%	2	15 кОм 5%	2	10 кОм 5%	8	15 кОм 10%	16
110 кОм 5%	8	150 кОм 5%	7	10 Ом 10%	2	15 кОм 5%	1
110 Ом 5%	2	16 кОм 10%	2	100 Ом 10%	1	15 Ом 5%	1
12 кОм 10%	10	160 Ом 10%	2	110 Ом 10%	5	150 Ом 5%	8
120 Ом 10%	20	2,2 кОм 5%	2	110 Ом 5%	12	18 кОм 5%	2
13 Ом 10%	21	20 кОм 5%	1	12 кОм 5%	1	180 Ом 5%	1
13 Ом 5%	7	200 Ом 5%	3	120 Ом 10%	2	2 Ом 10%	2
150 Ом 5%	5	24 кОм 10%	12	120 Ом 5%	2	2,4 Ом 5%	1
16 кОм 10%	3	240 Ом 5%	3	13 Ом 5%	2	2,7 кОм 10%	2
160 Ом 5%	4	3,3 кОм 10%	3	130 Ом 5%	3	2,7 Ом 5%	3
18 кОм 10%	2	39 Ом 10%	2	15 кОм 10%	5	200 Ом 10%	1
18 кОм 5%	2	39 Ом 5%	2	15 Ом 5%	2	22 Ом 5%	1
18 Ом 5%	2	390 Ом 5%	47	150 кОм 10%	4	24 кОм 5%	1
2 кОм 5%	1	4,3 кОм 10%	1	16 кОм 5%	7	3 кОм 5%	2
2 Ом 10%	1	4,3 кОм 5%	3	160 Ом 5%	6	3,3 кОм 10%	1
2,7 кОм 10%	1	4,7 кОм 10%	2	18 кОм 5%	1	3,6 Ом 10%	2
2,7 кОм 5%	8	4,7 кОм 5%	1	18 Ом 5%	3	30 кОм 10%	3
20 Ом 10%	3	4,7 Ом 5%	3	180 кОм 5%	2	30 кОм 5%	1
22 кОм 10%	3	43 кОм 5%	8	180 Ом 10%	3	33 кОм 5%	2
22 кОм 5%	1	47 кОм 10%	2	2 кОм 10%	3	5,1 кОм 5%	2
220 Ом 5%	3	47 Ом 10%	2	2 кОм 5%	2	5,6 Ом 5%	3
24 кОм 10%	3	5,1 кОм 10%	1	2,4 кОм 10%	2	51 кОм 5%	1
240 Ом 10%	4	5,1 кОм 5%	4	2,4 кОм 5%	4	510 Ом 10%	2
240 Ом 5%	7	5,1 Ом 5%	3	2,7 Ом 5%	2	510 Ом 5%	2
27 Ом 10%	4	51 кОм 10%	1	20 кОм 5%	3	56 кОм 5%	3
270 Ом 10%	2	56 Ом 5%	2	20 Ом 10%	1	560 Ом 10%	12
270 Ом 5%	1	560 Ом 10%	4	200 Ом 10%	7	620 Ом 10%	4
3 кОм 10%	2	560 Ом 5%	4	200 Ом 5%	1	620 Ом 5%	1
3 кОм 5%	2	6,2 кОм 10%	3	220 Ом 5%	5	680 Ом 5%	5
3 Ом 10%	3	6,8 Ом 5%	2	24 кОм 5%	1	7,5 кОм 10%	2
3 Ом 5%	12	620 Ом 10%	2	24 Ом 5%	4	7,5 кОм 5%	4
3,3 кОм 10%	2	68 Ом 5%	2	240 Ом 10%	1	75 Ом 10%	1
3,3 кОм 5%	4	680 Ом 5%	7	240 Ом 10%	1	8,2 Ом 5%	1
3,3 Ом 10%	84	7,5 кОм 10%	5	27 кОм 5%	2	820 Ом 5%	1
3,3 Ом 5%	3	7,5 Ом 5%	2	27 Ом 5%	1	9,1 кОм 5%	2
3,6 кОм 5%	4	75 Ом 10%	3	270 Ом 10%	4	910 Ом 5%	3
3,6 Ом 5%	2	750 Ом 5%	12	270 Ом 5%	7	-	-
3,9 кОм 10%	1	8,2 кОм 10%	5	3,3 кОм 5%	2	-	-
3,9 Ом 10%	5	8,2 кОм 5%	3	3,9 кОм 10%	3	-	-

30 Ом 5%	3	9,1 кОм 10%	52	30 кОм 5%	4	-	-
33 кОм 5%	2	9,1 Ом 10%	4	30 Ом 10%	16	-	-
36 Ом 10%	2	910 Ом 5%	2	300 Ом 10%	133	-	-
36 Ом 5%	4	-	-	33 Ом 10%	4	-	-
360 Ом 5%	7	-	-	36 Ом 5%	1	-	-
39 кОм 10%	2	-	-	39 кОм 5%	6	-	-
390 Ом 5%	2	-	-	39 Ом 10%	1	-	-
4,3 кОм 10%	1	-	-	39 Ом 5%	18	-	-
4,3 Ом 10%	4	-	-	4,3 кОм 10%	4	-	-
4,7 кОм 10%	11	-	-	4,3 кОм 5%	2	-	-
430 Ом 10%	40	-	-	4,3 Ом 5%	2	-	-
47 кОм 10%	2	-	-	4,7 кОм 10%	1	-	-
47 Ом 5%	3	-	-	4,7 кОм 5%	2	-	-
470 Ом 10%	6	-	-	4,7 Ом 5%	1	-	-
5,1 кОм 10%	1	-	-	43 Ом 10%	4	-	-
5,1 кОм 5%	2	-	-	43 Ом 5%	2	-	-
5,1 Ом 10%	5	-	-	47 Ом 10%	5	-	-
39 Ом 10%	4	-	-	47 Ом 5%	207	-	-
390 Ом 5%	2	-	-	470 Ом 10%	1	-	-
4,3 кОм 10%	1	-	-	51 Ом 10%	22	-	-
4,3 Ом 10%	4	-	-	51 Ом 5%	1	-	-
4,7 кОм 10%	11	-	-	510 Ом 10%	5	-	-
4,7 кОм 5%	9	-	-	510 Ом 5%	1	-	-
430 Ом 10%	40	-	-	560 Ом 10%	2	-	-
47 кОм 10%	2	-	-	6,2 кОм 5%	13	-	-
47 кОм 5%	10	-	-	6,2 Ом 5%	4	-	-
47 Ом 5%	3	-	-	68 Ом 5%	3	-	-
470 Ом 10%	6	-	-	680 Ом 10%	1	-	-
5,1 кОм 10%	1	-	-	680 Ом 5%	4	-	-
5,1 кОм 5%	2	-	-	7,5 Ом 10%	2	-	-
5,1 Ом 10%	5	-	-	75 кОм 5%	1	-	-
5,6 кОм 10%	2	-	-	75 Ом 5%	2	-	-
5,6 кОм 5%	3	-	-	8,2 кОм 5%	53	-	-
510 Ом 10%	2	-	-	8,2 Ом 5%	14	-	-
56 Ом 5%	5	-	-	82 Ом 5%	2	-	-
6,2 кОм 10%	4	-	-	9,1 кОм 5%	2	-	-
6,2 Ом 10%	2	-	-	91 Ом 5%	1	-	-
6,8 кОм 10%	3	-	-	-	-	-	-
6,8 кОм 5%	3	-	-	-	-	-	-
6,8 Ом 5%	3	-	-	-	-	-	-
62 Ом 5%	9	-	-	-	-	-	-
68 кОм 10%	1	-	-	-	-	-	-
75 кОм 10%	3	-	-	-	-	-	-
8,2 кОм 5%	3	-	-	-	-	-	-
8,2 Ом 5%	5	-	-	-	-	-	-
82 кОм 10%	3	-	-	-	-	-	-
9,1 кОм 5%	14	-	-	-	-	-	-
910 Ом 10%	3	-	-	-	-	-	-
910 Ом 5%	3	-	-	-	-	-	-