

Технические характеристики

Общие технические характеристики

Общие технические характеристики

Поддерживаемые типы кабелей

UTP, STP, FTP, SSTP, RG6, RG59, кабели безопасности и кабели для передачи звука

Автотесты квалификации

1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, VoIP, 1394b S100, TELCO, только схема разводки кабелей, коаксиальные кабели

Поддерживаемые тесты

Схема разводки кабелей, длина, производительность сигналов кабеля, цифровые тональные сигналы, аналоговые тональные сигналы, обнаружение и идентификация портов Ethernet, обнаружение аналоговых телефонов, мигание светового индикатора портов, целостность, тест динамиков, обнаружение неисправностей кабеля, обнаружение видеосигнала.

Схема разводки кабелей

Обнаружение неисправностей одножильного кабеля и поддержка режима MultiMap с количеством удаленных идентификаторов офиса, не превышающим семи. Создание графической схемы пропорционального соотношения длины кабеля и разрывов. Обнаружение расщепленных пар.

Поиск неисправностей

Измерение перекрестных наводок и сопротивления; их сравнение с соответствующими ограничениями зависимо от выбранного теста. Обнаружение расположения крупных точечных источников, а также распределенных источников в кабельных системах, если эти источники достаточны для того, чтобы системы не прошли квалификацию по применению.

Хранение результатов

До 250 результатов квалифицирующего тестирования.

Мощность

Тип батареек: 4 щелочные батарейки типа AA (NEDA 15A, IEC LR6).

Время работы от батарей

20 ч. использования в обычном режиме, без использования подсветки.

Другие поддерживаемые типы батареек

4 батарейки типа AA – фото-литиевые, никель-метал-гидридные NiMH, никель-кадмиевые NiCD

Размеры и вес

7 дюймов x 3,5 дюйма x 1,75 дюйма (17,8 см x 8,9 см x 4,5 см); 1,2 фунта (0,55 кг)