

Технические характеристики HIPS *

Температура экструзии	230-240°C
Предел прочности на изгиб	33 Мпа
Предел прочности на разрыв	62 Мпа
Модуль упругости при изгибе	2280 МПа
Относительное удлинение при разрыве	65%
Усадка при охлаждении	0,8%
Плотность материала	Около 1,05 г/см ³
Рекомендуемая температура столика	Около 90°C

* Фактические характеристики могут отличаться в зависимости от производителя