

Характеристики Мегеон 11008:

Диапазон измерения скорости ветра:

Единица измерения	Скорость ветра	Цена разряда	Нижний начальный показатель	Точность
м/с	0.0-30.0	0.001	0.3	±3%±0.1
Фут/мин	0.0-5860	0.01/0.1/1	60	±3%±20
Узлы	0.0-55.0	0.01/0.01	0.6	±3%±0.2
км/ч	0.0-90.0	0.001	1.0	±3%±0.4
миль/ч	0.0-65	0.001/0.01	0.7	±3%±0.2

Диапазон измерения величины воздушного потока:

СММ: 0-999900м³/мин CFM: 0-9900 фут³/мин

Единица	Диапазон	Шаг	Площадь сечения
CFM(FT ³ /MIN)	0-999900	0.001-100	0.001-9999
СММ(М/MIN)	0-999900	0.001-100	0.001-9999

Перевод единиц:

	м/с	фут/мин	узлов	км/ч	миль/ч
1м/с	1	196,87	1.944	3,60	2,24
1фут/мин	0.00508	1	0.00987	0.01829	0.01138
1 узлов	0.5144	101.27	1	1.8519	1.1523
1км/ч	0.2778	5 [^] ,59	0.54	1	0.6222
1 миль/ч	0.4464	87.89	0.8679	1.6071	1

Диапазон измерения температуры :

Единица	Соотношение	Шаг	Точность
°C	0.0-45.0	0.1	±1.0°C
°F	32.0-113.0	0.1	±1.8°F

Условия эксплуатации:

Температура	-40°C~60°C (-40°F~140°F)
Влажность	*80%ОВ

Условия хранения:

	Температура	Влажность
Основное устройство	0-50°C (32°F~122°F)	≤80% ОВ
Вентиляционное устройство	0-60°C (32°F-140°F)	

- Питание: Алкалиновые батарейки AAA 1.5В *4
- Индикация низкого заряда батареек : 4В±0.2В
- Ток в режиме ожидания: ≤0мкА
- Рабочий ток: ≤60мА
- Срок службы батарейки :20 часов (Непрерывного использования)
- Габариты:
- Прибор :77x36x164мм
- Датчик: 30,5x30,5x305мм
- Масса: 330 г (без элементов питания)

Минимальные требования к ПК:

- ЦП : Pentium 60MHZ или выше;
- Один свободный USB порт;
- Разрешение экрана не менее 800*600 (или выше), цветное разрешение;
- Не менее 8Мб свободной памяти;
- Не менее 50Мб свободной памяти на диске;
- Операционная система : Microsoft Windows 98/ME/ ° 2000/XP Home/XP Professional
32 Бит