




ND-P

Источники питания 12 В



- Источник постоянного напряжения
- Питание светодиодной ленты, ламп и модулей
- Защита от короткого замыкания и перегрузки

Код продукта	Мощность, Вт	IP	Диапазон входного напряжения, В	Частота входного напряжения, Гц	Выходное напряжение, В	Размер, мм	PF	Диапазон рабочих температур, °С	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
ND-P15-IP20-12V	15	20	220–240	50/60	12 DC	123 x 44 x 19	>0,6	-15...+45	100/1	4670004 71460 7
ND-P30-IP20-12V	30	20	220–240	50/60	12 DC	166 x 52 x 24	>0,95	-15...+45	100/1	4670004 71461 4
ND-P60-IP20-12V	60	20	176–264	50/60	12 DC	160 x 40 x 32	>0,6	-25...+40	100/1	4670004 71465 2
ND-P60S-IP20-12V	60	20	220–240	50/60	12 DC	180 x 52 x 30	>0,6	-20...+50	50/1	4607136 94679 8
ND-P100-IP20-12V	100	20	176–264	50/60	12 DC	188 x 47 x 37	>0,6	-25...+40	60/1	4670004 71921 3
ND-P100S-IP20-12V	100	20	220–240	50/60	12 DC	300 x 40 x 30	>0,95	-20...+45	40/1	4607136 94681 1
ND-P120-IP20-12V	120	20	176–264	50/60	12 DC	188 x 47 x 37	>0,6	-25...+40	60/1	4670004 71466 9
ND-P150-IP20-12V	150	20	176–264	50/60	12 DC	200 x 58 x 40	>0,6	-25...+40	50/1	4670004 71467 6
ND-P200-IP20-12V	200	20	176–264	50/60	12 DC	222 x 68 x 40	>0,6	-25...+40	36/1	4670004 71468 3
ND-P250-IP20-12V	250	20	176–264	50/60	12 DC	222 x 68 x 40	>0,6	-25...+40	36/1	4670004 71491 1
ND-P20-IP67-12V	20	67	176–264	50/60	12 DC	188 x 20 x 20	>0,6	-25...+40	60/1	4670004 71470 6
ND-P-P40-IP67-12V	40	67	100–240	50/60	12 DC	150 x 42 x 31	>0,6	-25...+40	70/1	4670004 71496 6
ND-P45-IP67-12V	45	67	176–264	50/60	12 DC	307 x 20 x 20	>0,6	-25...+40	44/1	4670004 71471 3
ND-P-P60-IP67-12V	60	67	100–240	50/60	12 DC	166 x 43 x 32	>0,6	-25...+40	64/1	4670004 71497 3
ND-P60-IP67-12V	60	67	100–240	50/60	12 DC	160 x 52 x 32	>0,6	-25...+40	14/1	4670004 71472 0
ND-P-P100-IP67-12V	100	67	176–264	50/60	12 DC	192 x 52 x 37	>0,6	-25...+40	36/1	4670004 71498 0
ND-P100-IP67-12V	100	67	110–240	50/60	12 DC	220 x 52 x 32	>0,6	-25...+40	10/1	4670004 71473 7
ND-P150-IP67-12V	150	67	176–264	50/60	12 DC	230 x 64 x 32	>0,6	-25...+40	10/1	4670004 71474 4