

## Спецификация продукта UTi712S

<b>Технические данные</b>	
ИК-разрешение (пиксели)	120×90
Дисплей	2,4 "TFT ЖК-дисплей (320 × 240)
Поле зрения (FOV)	50°×38°
Тепловая чувствительность (NETD)	≤60 мк
Пространственное разрешение (IFOV)	7.3мрад
Частота кадров	≤25 Гц
Сосредоточьтесь	Свободный фокус
Диапазон измерения температуры	-20°C~400°C
Точность	± 2 °C или ± 2% в зависимости от того, что больше
Излучательная способность	0,01 ~ 1,00 регулируется (по умолчанию 0,95)
<b>Функции</b>	
Цветовые палитры	6 (Белый горячий, Черный горячий, Железный Лук, Радуга НС, Радуга, Лава)
Режимы изображения	Термальный
Сигнал тревоги температуры Hi/Lo	Значок, светодиодный фонарик, Звуковой сигнал
Анализ программного обеспечения ПК	√
Лазерная указка	√
<b>Общие характеристики</b>	

Батарея	Стационарный литий-ионный аккумулятор (3,7 В 2600 мАч)
Время работы от батареи	≥8 часов
USB	Тип-С
IP-рейтинг	IP54
Защита от падения	2 м
Хранение	16 ГБ Micro SD-карта
Формат хранения изображений / Видео	БМП
<b>Детали упаковки</b>	
Стандартные аксессуары	Ремешок для рук, карта Micro SD, USB-кабель Type-C, Руководство пользователя на английском языке