



GPL121500 12В 150Ач

GPL121500 - герметизированные, выполненные по технологии AGM, свинцово-кислотные аккумуляторные батареи общего применения с увеличенным 12 летним сроком службы в буферном режиме или 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы.



*- Выпускается в трех цветовых корпусах

► Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12
Номинальная емкость (С10)	150 Ач при 10-часовом разряде до Укон. -10,80 В при 25°C
Вес	45.5 кг
Максимальный ток разряда	1500А (5 сек)
Внутреннее сопротивление	4.8 мОм
Диапазон рабочих температур	разряд: от -40°C до +60°C заряд: от -20°C до +60°C хранение: от -40°C до +60°C
Номинальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C (темп. ком. ±3мВ/°С/Эл.)
Максимальный ток заряда	45 А
Напряжение заряда при циклическом режиме	14.4 - 15.0 В при 25°C (темп. ком. ±5мВ/°С/Эл.)
Срок хранения	до 6 месяцев при 25°C, без подзаряда*
Выводы	Под внутренний болт М8
Момент затяжки болтового соединения	12Н·м (макс. 15Н·м)
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)

*Перед использованием батарее необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.






► Размеры, мм:

Длина	483±3.0
Ширина	170±3.0
Высота (макс.)	240±3.0

Основные области применения:

- источники бесперебойного питания
- охранные и пожарные системы безопасности
- оборудование электросвязи
- аварийное освещение
- электроинструмент
- телеметрическое, портативное измерительное, контрольное и другое оборудование.

Разрядные характеристики



РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25°C)

U _{к/Т} разряда	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1.85В	221	196	168	133	80.9	53.3	37.5	29.2	24.1	16.3	14.5	7.30
1.80В	252	219	185	143	84.0	56.1	39.3	30.5	25.1	17.0	15.0	7.52
1.75В	282	240	200	152	85.9	56.9	39.9	31.0	25.5	17.2	15.1	7.56
1.70В	297	250	207	156	86.9	57.5	40.3	31.3	25.7	17.4	15.2	7.60
1.65В	320	267	219	162	88.6	57.9	40.6	31.5	25.9	17.5	15.3	7.68
1.60В	326	273	225	168	92.3	58.6	41.0	31.8	26.1	17.6	15.3	7.70

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/ЭЛ (25°C)

U _{к/Т} разряда	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1.85В	405	359	322	257	161	106	75.0	58.7	48.3	32.9	29.3	14.8
1.80В	461	401	354	276	167	112	78.5	61.3	50.4	34.1	30.3	15.3
1.75В	517	440	383	293	170	113	79.7	62.2	51.1	34.6	30.7	15.6
1.70В	544	459	397	301	172	114	80.5	62.8	51.6	35.0	31.0	15.9
1.65В	587	489	419	313	176	115	81.1	63.3	52.0	35.3	31.2	16.1
1.60В	598	500	431	324	183	117	81.9	63.9	52.5	35.5	31.5	16.2