

ВЕНТИЛЯТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

25 x 25 x 7 мм

Рамка: PBT черный термопластик стандарта UL94V-0.

Крыльчатка: PBT черный термопластик стандарта UL94V-0.

Тип подшипника: подшипник скольжения (втулка)
& двойной шариковый подшипник.

Провод: UL1571 AWG#28 или аналогичный
(+) красный (-) черный.


Двигатель: с резистивной защитой и защитой от неправильного подключения (полярность).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Номинальное напряжение (В)	Диапазон рабочих напряжений (В)	Номинальный ток (А)	Номинальная потребляемая мощность (Ват)	Скорость (R.P.M.)	Поток воздуха (CFM)	Статическое давление (inchH ² O)	Шум (дБ)	Вес (грамм)
YM0502PVS(C)1	5	3.5 – 5.5	0.12	0.60	10000	2.20	0.16	27	5.00
YM0502PVS(C)2	5	3.5 – 5.5	0.08	0.40	9000	1.98	0.14	24	5.00
YM0503PVS(C)3	5	3.5 – 5.5	0.06	0.30	8000	1.76	0.13	22	5.00
YM1202PVS(C)1	12	7.0 – 13.8	0.05	0.60	10000	2.20	0.16	27	5.00
YM1202PVS(C)2	12	7.0 – 13.8	0.04	0.48	9000	1.98	0.14	24	5.00
YM1202PVS(C)3	12	7.0 – 13.8	0.03	0.36	8000	1.76	0.13	22	5.00

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

РАЗМЕРЫ (Единицы измерения миллиметры)



Кривая производительности вентилятора



Наработка на отказ

- ◆ Шариковый подшипник - 50000 часов (40°C)
- ◆ Подшипник скольжения (втулка) - 30000 часов (40°C)

Допустимый диапазон температуры окружающей среды

- ◆ -10°C~+70°C (эксплуатация)
- ◆ -40°C~+70°C (хранение)
- ◆ (без конденсата окружающей среды)

Парт номер

■ Осевой вентилятор постоянного тока

YM	48	12	P	T	Z	B	1
Код серии	Напряжение	Размеры	Материал рамки	Толщина	Тип крыльчатки	Тип подшипника	Скорость
	05: 5В 12: 12В 24: 24В 48: 48В	02: 25x25мм 03: 30x30мм 04: 40x40мм 05: 50x50мм 06: 60x60мм 07: 70x70мм 08: 80x80мм 09: 92x92мм 12: 120x120мм 17: 172x172мм 172x150мм 20: 200x200мм 25: 254x254мм	A: литой под давлением алюминий P: черный термопластик	V: 7 мм F: 10мм H: 15мм K: 20мм T: 25мм A: 28мм L: 32мм M: 38мм N: 51мм X: 60мм U: 89мм	Blank: обычная Z: тип для создания высокого давления воздуха	B: двойной шариковый подшипник S: подшипник скольжения (втулка) C: одинарный шариковый подшипник	3: низкая 2: средняя 1: высокая 11: очень высокая 12: экстремально высокая 13: ультра высокая

■ Вентилятор турбинного типа постоянного тока

YM	12	05	P	H	G	B	1
Код серии	Напряжение	Размеры	Материал рамки	Толщина	Тип крыльчатки	Тип подшипника	Скорость
	05: 5В 12: 12В 24: 24В 48: 48В	04: 40x40мм 05: 50x50мм 07: 70x70мм 09: 92x92мм 12: 120x120мм	P: черный термопластик	F: 10мм H: 15мм I: 30мм L: 32мм J: 33мм	G: нагнетательного типа	B: двойной шариковый подшипник S: подшипник скольжения (втулка)	3: низкая 2: средняя 1: высокая 11: очень высокая 12: экстремально высокая 13: ультра высокая

■ Вентилятор поперечного потока постоянного тока

YM	24	309	A	N	B	1
Код серии	Напряжение	Размеры	Материал крыльчатки	Двигатель	Тип подшипника	Скорость
	12: 12В 24: 24В	309: Ф30x90мм 315: Ф30x150мм 329: Ф30x290мм	A: алюминий	N: 50мм	B: шариковый подшипник	3: низкая 2: средняя 1: высокая 11: очень высокая 12: экстремально высокая 13: ультра высокая