



IEK - BA47- XX

Автоматические выключатели типа **BA47-29** предназначены для автоматического отключения источника питания при появлении сверхтоков. Рекомендуются к применению в групповых щитках (квартирные и этажные), щитах учетно-распределительных жилых, общественных, бытовых и административных зданий. Предельная коммутационная способность 6000А. 64 типов исполнения на 9 номинальных токов от 6 до 63 А.

Электрические схемы



Габаритные размеры



Номинальный ток, А	1P
Наименование	
Характеристика С	
6	BA47-29M 1P 6A «С»
10	BA47-29M 1P 10A «С»
16	BA47-29M 1P 16A «С»
20	BA47-29M 1P 20A «С»
25	BA47-29M 1P 25A «С»
32	BA47-29M 1P 32A «С»
40	BA47-29M 1P 40A «С»
50	BA47-29M 1P 50A «С»
63	BA47-29M 1P 63A «С»

Зависимость номинального тока выключателей от температуры окружающей среды

Номинальный ток I _n , А	Температура окружающей среды, °С									
	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30*	40	50
6	8,10	7,80	7,50	7,20	6,90	6,60	6,30	6,00	5,60	5,30
10	13,50	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,30	8,80
16	21,60	20,80	20,00	19,20	18,40	17,60	16,80	16,00	14,90	14,00
20	27,00	26,00	25,00	24,00	23,00	22,00	21,00	20,00	18,60	17,60
25	33,90	32,60	31,30	30,00	28,00	27,50	26,30	25,00	23,20	22,00
32	43,20	41,60	40,00	38,40	36,80	35,20	33,60	32,00	30,00	28,20
40	54,00	52,00	50,00	48,00	46,00	44,00	42,00	40,00	37,20	35,20
50	67,50	65,00	62,50	60,00	57,50	55,00	52,50	50,00	46,50	44,00
63	85,00	82,00	78,80	75,60	72,50	69,30	66,20	63,00	58,60	55,40

* Контрольная температура калибровки тепловых расцепителей – 30 °С.