

K-No.: 22471
 K-Nr.:


Current Transformer / Wechselstromwandler

 Date: 24.08.2006
 Datum:

 Customer: Standard Type / Typenelement
 Kunde

 Customers part no.:
 Kd. Sach Nr.:


 Page 1 of 2
 Seite von

 Mechanical outline General tolerances DIN ISO 2768-c
 Maßbild (mm): Freimaßtoleranz

 Connections:
 Anschlüsse:

 21,22
 Litz $2 \times 0,14 \text{ mm}^2$
 AWG 26
 (UL-style 1569)

Schematic diagram

Anschlußschema:


Operational data/characteristic data (nominal values):
 Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Richtwerte):

 $R_{Cu2} = 14,2 \Omega^*$
 $I_N = 200 \text{ A (1Wdg.)}$
 $f = 60 \text{ Hz}$
 $R_B = 1,5 \Omega$

 ambient temperature/Umgebungstemperatur: $-40^\circ\text{C} \dots +85^\circ\text{C}$
 storage temperature/Lagertemperatur: $-40^\circ\text{C} \dots +85^\circ\text{C}$

The resistance to alcohols and similar detergents of the component is restricted.

When performing washing procedures own tests are recommended.

The customer has to check and to ensure the mechanical properties of the component and the behaviour of the encapsulation, especially at the inner diameter by appropriate temperature tests.

Das Bauelement besitzt nur eine eingeschränkte Beständigkeit gegen Alkohole und ähnliche Reinigungsmittel.

Bei Waschprozessen empfehlen wir die Durchführung von eigenen Tests.

Die mechanischen Eigenschaften des Bauelements und das Verhalten der Umhüllmasse, speziell am Innendurchmesser, sind vom Kunden durch entsprechende Temperaturtests zu überprüfen und sicherzustellen.

Applicable documents:

Weitere Vorschriften:

Date	Name	Issue	amendment
		81	

 Hrsg.: KB-FB FT
 editor

 Bearb.: HL
 designer

 KB-PM B: Ert.
 check

 freig.: HL
 released

K-No.: 22471
 K-Nr. :

Current Transformer / Wechselstromwandler

 Date: 24.08.2006
 Datum:

 Customer: Standard Type / Typenelement
 Kunde

 Customers part no.:
 Kd. Sach Nr.:

 Page 2 of 2
 Seite von

 Prüfung: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1)
 Inspection

- 1) (AQL 0,25) M3011/1 $L_2 = 24,6 \text{ H} \pm 35\%$, $f = 60 \text{ Hz}$, $U_{AC,eff} = 160 \text{ mV}$
- 2) (V) M3011/6 Sonderprüfung (Stromtrafoprüfgerät N4):
 Special measuring (Current transformer measuring instrument N4):
 Polarität / Übersetzungsverhältnis: Toleranz $\pm 1\%$
 Polarity / Turns ratio: Tolerance
- 3) (AQL 1/S4) M3200: Mechanische Prüfung
 Mechanical test
- 4) Typprüfung: M3014: $U_{p,eff} = 2,5 \text{ kV}$, 1 min, N_2 gegen/to Durchsteckdorn ($\varnothing 8,0\text{mm}$)/currentwinding
 Type test:

 Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur
 Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature

 Hrsg.: KB-FB FT
 editor

 Bearb: HL
 designer

 KB-PM B: Ert.
 check

 freig.: HL
 released

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Vacuumschmelze:](#)

[T60404-E4627-X001](#)