


КР1561ЛА9, КФ1561ЛА9

Микросхемы представляют собой три трехходовых элемента И-НЕ. Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 г и 4311.14-1.

Назначение выводов: 1...5, 8, 11...13 - входы; 6, 9, 10 - выходы; 14 - напряжение питания.



Условное графическое обозначение КР1561ЛА9, КФ1561ЛА9

Электрические параметры

Напряжение питания3...18 В

Выходное напряжение низкого уровня:

- при $U_n = 5 В, U_{вх}^1 = 5 В$ $\leq 0,05 В$
- при $U_n = 5 В, U_{вх}^1 = 3,5 В$ $\leq 0,5 В$
- при $U_n = 10 В, U_{вх}^1 = 10 В$ $\leq 0,05 В$
- при $U_n = 10 В, U_{вх}^1 = 7 В$ $\leq 1 В$
- при $U_n = 15 В, U_{вх}^1 = 15 В$ $\leq 0,05 В$
- при $U_n = 15 В, U_{вх}^1 = 11 В$ $\leq 1,5 В$

Выходное напряжение высокого уровня:

- при $U_n = 5 В, U_{вх}^0 = 0 В$ $\geq 4,95 В$
- при $U_n = 5 В, U_{вх}^0 = 1,5 В$ $\geq 4,5 В$
- при $U_n = 10 В, U_{вх}^0 = 0 В$ $\geq 9,95 В$
- при $U_n = 10 В, U_{вх}^0 = 3 В$ $\geq 9 В$
- при $U_n = 15 В, U_{вх}^0 = 0 В$ $\geq 14,95 В$
- при $U_n = 15 В, U_{вх}^0 = 4 В$ $\geq 13,5 В$

Ток потребления в статическом режиме:

- при $U_n = 5 В$ $\leq 1 мкА$
- при $U_n = 10 В$ $\leq 2 мкА$

- при $U_n = 15 \text{ В}$ $\leq 4 \text{ мкА}$

Входной ток низкого уровня при $U_n = 15 \text{ В}$ $\leq |-0,3| \text{ мкА}$

Входной ток высокого уровня при $U_n = 15 \text{ В}$ $\leq 0,3 \text{ мкА}$

Выходной ток низкого уровня:

- при $U_n = 5 \text{ В}$, $U_{\text{вых}} = 0,4 \text{ В}$ $\geq 0,44 \text{ мА}$

- при $U_n = 10 \text{ В}$, $U_{\text{вых}} = 0,5 \text{ В}$ $\geq 1,1 \text{ мА}$

- при $U_n = 15 \text{ В}$, $U_{\text{вых}} = 1,5 \text{ В}$ $\geq 3 \text{ мА}$

Выходной ток высокого уровня:

- при $U_n = 5 \text{ В}$, $U_{\text{вых}} = 2,5 \text{ В}$ $\geq |-1,36| \text{ мА}$

- при $U_n = 5 \text{ В}$, $U_{\text{вых}} = 4,6 \text{ В}$ $\geq |-0,44| \text{ мА}$

- при $U_n = 10 \text{ В}$, $U_{\text{вых}} = 9,5 \text{ В}$ $\geq |-1,1| \text{ мА}$

- при $U_n = 15 \text{ В}$, $U_{\text{вых}} = 13,5 \text{ В}$ $\geq |-3| \text{ мА}$

Время задержки распространения при включении (выключении):

- при $U_n = 5 \text{ В}$, $C_H = 50 \text{ пФ}$ $\leq 250 \text{ нс}$

- при $U_n = 10 \text{ В}$, $C_H = 50 \text{ пФ}$ $\leq 120 \text{ нс}$

- при $U_n = 15 \text{ В}$, $C_H = 50 \text{ пФ}$ $\leq 90 \text{ нс}$