

Тип :	амперметр, 50 Гц
Предел измерений :	10 А
Класс точности :	2,5
Предел допускаемой погрешности :	--- %
Диапазон рабочих температур :	--- °С
Относительная влажность :	--- %
Положение :	вертикальное
Размер установочного отверстия :	44 х 44 мм
Высота :	48 мм
Ширина :	48 мм
Глубина :	56,5 мм

