

Выключатели автоматические ВА 47-100 PROXIMA EKF



ВА 47-100 XP XxA (X) XXkA PROXIMA EKF

- Серия
- Число полюсов
- Номинальный ток, А
- Тип характеристики отключения
- Номинальная наибольшая отключающая способность, kA

IP20

ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ

Al/Cu

EAC

ГОСТ IEC 60898-1
Патент на опломбировку № 57543

Автоматические выключатели ВА 47-100 PROXIMA EKF воплотили все преимущества предшествующей модели (взаимозаменяемы) и самые последние инновационные разработки. Производятся в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении.



Рабочая зона закрыта диэлектриком

Двухпозиционный зажим на DIN-рейку

Индикаторное окно состояния контактов

Повышенная жесткость корпуса

Панели для пломбировки клемм

Углубления на корпусе для охлаждения аппарата







Монолитная лицевая панель

Клеммы с насечками для надежного соединения с проводниками

Автоматическая доводка рукоятки управления

Возможна коммутация алюминиевым и медным проводником

Изображение	Наименование	Ном. ток, А	Мощность рассеивания, Вт	Масса нетто, кг	Артикул	
					тип C*	тип D*
	ВА 47-100, 1P 10A 10kA_* PROXIMA EKF	10,0	2,2	0,176	mcb47100-1-10C-pro	mcb47100-1-10D-pro
	ВА 47-100, 1P 16A 10kA_* PROXIMA EKF	16,0	2,5		mcb47100-1-16C-pro	mcb47100-1-16D-pro
	ВА 47-100, 1P 20A 10kA_* PROXIMA EKF	20,0	2,6		mcb47100-1-20C-pro	mcb47100-1-20D-pro
	ВА 47-100, 1P 25A 10kA_* PROXIMA EKF	25,0	2,7		mcb47100-1-25C-pro	mcb47100-1-25D-pro
	ВА 47-100, 1P 32A 10kA_* PROXIMA EKF	32,0	2,9		mcb47100-1-32C-pro	mcb47100-1-32D-pro
	ВА 47-100, 1P 35A 10kA_* PROXIMA EKF	35,0	3,8		mcb47100-1-35C-pro	mcb47100-1-35D-pro
	ВА 47-100, 1P 40A 10kA_* PROXIMA EKF	40,0	4,4		mcb47100-1-40C-pro	mcb47100-1-40D-pro
	ВА 47-100, 1P 50A 10kA_* PROXIMA EKF	50,0	5,1		mcb47100-1-50C-pro	mcb47100-1-50D-pro
	ВА 47-100, 1P 63A 10kA_* PROXIMA EKF	63,0	5,2		mcb47100-1-63C-pro	mcb47100-1-63D-pro
	ВА 47-100, 1P 80A 10kA_* PROXIMA EKF	80,0	7,1		mcb47100-1-80C-pro	mcb47100-1-80D-pro
	ВА 47-100, 1P 100A 10kA_* PROXIMA EKF	100,0	9,1		mcb47100-1-100C-pro	mcb47100-1-100D-pro
	ВА 47-100, 1P 125A 10kA_* PROXIMA EKF	125,0	11,8		mcb47100-1-125C-pro	mcb47100-1-125D-pro

Изображение	Наименование	Ном. ток, А	Мощность рассеивания, Вт	Масса нетто, кг	Артикул	
					тип С*	тип D*
	BA 47-100, 2P 10A 10kA_* PROXIMA EKF	10,0	4,4	0,352	mcb47100-2-10C-pro	mcb47100-2-10D-pro
	BA 47-100, 2P 16A 10kA_* PROXIMA EKF	16,0	5,4		mcb47100-2-16C-pro	mcb47100-2-16D-pro
	BA 47-100, 2P 20A 10kA_* PROXIMA EKF	20,0	5,6		mcb47100-2-20C-pro	mcb47100-2-20D-pro
	BA 47-100, 2P 25A 10kA_* PROXIMA EKF	25,0	5,8		mcb47100-2-25C-pro	mcb47100-2-25D-pro
	BA 47-100, 2P 32A 10kA_* PROXIMA EKF	32,0	6,3		mcb47100-2-32C-pro	mcb47100-2-32D-pro
	BA 47-100, 2P 35A 10kA_* PROXIMA EKF	35,0	7,6		mcb47100-2-35C-pro	mcb47100-2-35D-pro
	BA 47-100, 2P 40A 10kA_* PROXIMA EKF	40,0	8,8		mcb47100-2-40C-pro	mcb47100-2-40D-pro
	BA 47-100, 2P 50A 10kA_* PROXIMA EKF	50,0	10,3		mcb47100-2-50C-pro	mcb47100-2-50D-pro
	BA 47-100, 2P 63A 10kA_* PROXIMA EKF	63,0	10,4		mcb47100-2-63C-pro	mcb47100-2-63D-pro
	BA 47-100, 2P 80A 10kA_* PROXIMA EKF	80,0	14,3		mcb47100-2-80C-pro	mcb47100-2-80D-pro
	BA 47-100, 2P 100A 10kA_* PROXIMA EKF	100,0	18,3		mcb47100-2-100C-pro	mcb47100-2-100D-pro
	BA 47-100, 2P 125A 10kA_* PROXIMA EKF	125,0	23,6		mcb47100-2-125C-pro	mcb47100-2-125D-pro
	BA 47-100, 3P 10A 10kA_* PROXIMA EKF	10,0	6,7	0,528	mcb47100-3-10C-pro	mcb47100-3-10D-pro
	BA 47-100, 3P 16A 10kA_* PROXIMA EKF	16,0	7,8		mcb47100-3-16C-pro	mcb47100-3-16D-pro
	BA 47-100, 3P 20A 10kA_* PROXIMA EKF	20,0	8,0		mcb47100-3-20C-pro	mcb47100-3-20D-pro
	BA 47-100, 3P 25A 10kA_* PROXIMA EKF	25,0	8,1		mcb47100-3-25C-pro	mcb47100-3-25D-pro
	BA 47-100, 3P 31,5A 10kA_* PROXIMA EKF	31,5	8,7		-	mcb47100-3-31.5D-pro
	BA 47-100, 3P 32A 10kA_* PROXIMA EKF	32,0	8,7		mcb47100-3-32C-pro	mcb47100-3-32D-pro
	BA 47-100, 3P 35A 10kA_* PROXIMA EKF	35,0	11,4		mcb47100-3-35C-pro	mcb47100-3-35D-pro
	BA 47-100, 3P 40A 10kA_* PROXIMA EKF	40,0	13,3		mcb47100-3-40C-pro	mcb47100-3-40D-pro
	BA 47-100, 3P 50A 10kA_* PROXIMA EKF	50,0	15,4		mcb47100-3-50C-pro	mcb47100-3-50D-pro
	BA 47-100, 3P 63A 10kA_* PROXIMA EKF	63,0	15,6		mcb47100-3-63C-pro	mcb47100-3-63D-pro
	BA 47-100, 3P 80A 10kA_* PROXIMA EKF	80,0	21,4		mcb47100-3-80C-pro	mcb47100-3-80D-pro
	BA 47-100, 3P 100A 10kA_* PROXIMA EKF	100,0	27,4		mcb47100-3-100C-pro	mcb47100-3-100D-pro
BA 47-100, 3P 125A 10kA_* PROXIMA EKF	125,0	35,4	mcb47100-3-125C-pro	mcb47100-3-125D-pro		
	BA 47-100, 4P 10A 10kA_* PROXIMA EKF	10,0	9,1	0,704	mcb47100-4-10C-pro	mcb47100-4-10D-pro
	BA 47-100, 4P 16A 10kA_* PROXIMA EKF	16,0	10,3		mcb47100-4-16C-pro	mcb47100-4-16D-pro
	BA 47-100, 4P 20A 10kA_* PROXIMA EKF	20,0	10,6		mcb47100-4-20C-pro	mcb47100-4-20D-pro
	BA 47-100, 4P 25A 10kA_* PROXIMA EKF	25,0	10,9		mcb47100-4-25C-pro	mcb47100-4-25D-pro
	BA 47-100, 4P 32A 10kA_* PROXIMA EKF	32,0	12,7		mcb47100-4-32C-pro	mcb47100-4-32D-pro
	BA 47-100, 4P 35A 10kA_* PROXIMA EKF	35,0	15,3		mcb47100-4-35C-pro	mcb47100-4-35D-pro
	BA 47-100, 4P 40A 10kA_* PROXIMA EKF	40,0	17,7		mcb47100-4-40C-pro	mcb47100-4-40D-pro
	BA 47-100, 4P 50A 10kA_* PROXIMA EKF	50,0	20,5		mcb47100-4-50C-pro	mcb47100-4-50D-pro
	BA 47-100, 4P 63A 10kA_* PROXIMA EKF	63,0	20,9		mcb47100-4-63C-pro	mcb47100-4-63D-pro
	BA 47-100, 4P 80A 10kA_* PROXIMA EKF	80,0	29,1		mcb47100-4-80C-pro	mcb47100-4-80D-pro
	BA 47-100, 4P 100A 10kA_* PROXIMA EKF	100,0	36,8		mcb47100-4-100C-pro	mcb47100-4-100D-pro
	BA 47-100, 4P 125A 10kA_* PROXIMA EKF	125,0	47,2		mcb47100-4-125C-pro	mcb47100-4-125D-pro

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Номинальное напряжение U_e , В	230 / 400
Частота f_n , Гц	50
Число полюсов	1, 2, 3, 4
Номинальный ток I_n , А	10; 16; 20; 25; 32; 35; 40; 50; 63; 80; 100; 125
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U_{imp} , кВ	4
Тип характеристики отключения	C, D (рис.1)
Степень защиты	IP20
Номинальная наибольшая отключающая способность I_{cp} , А	10 000
Механическая износостойкость, циклов В-0	20 000
Коммутационная износостойкость, циклов В-0	8 000
Диапазон рабочих температур, °C	от -25 до +55
Масса выключателя, не более, кг (в зависимости от числа полюсов)	1 2 3 4 0,176 0,352 0,528 0,704
Минимальное сечение присоединяемого проводника, мм ²	1
Максимальное сечение присоединяемого проводника, мм ²	35
Момент затяжки, Н·м	2,5

Тип характеристики отключения

- C** – срабатывание электромагнитной защиты при $(5-10) \times I_n$;
D – срабатывание электромагнитной защиты при $(10-14) \times I_n$.




Температурный коэффициент



Рис. 1

Особенности эксплуатации и монтажа
1. Присоединение


Проводник			Шина соединительная PIN
жесткий	гибкий	с наконечником	

2. Дополнительные устройства:

- возможна коммутация алюминиевым и медным проводником;
- установка аварийного контакта АК-47 PROXIMA EKF (слева);
- установка блок-контакта БК-47 PROXIMA EKF (слева);
- установка расцепителя минимального и максимального напряжения PMM-47 PROXIMA EKF (справа);
- установка расцепителя независимого PH-47 PROXIMA EKF (справа).

Схема подключения дополнительных устройств

Типовые схемы подключения

Число полюсов			
1P	2P	3P	4P

Габаритные и установочные размеры

Типовая комплектация

Выключатели автоматические BA 47-100 PROXIMA EKF поставляются в групповой упаковке.

Вся документация доступна по QR-коду на вкладыше / на внутренней стороне упаковки.