



Specify terminal part number of your choice.

	TERMINAL PART NO						
Dimension	G-20-18	G-20-19	G-20-39	G-20-59	G-20-60	G-20-69	G-20-75
A	.064 ± .010 (1.62 ± .25)	.283 ± .010 (7.19 ± .25)	.063 ± .010 (1.60 ± .25)	.063 ± .010 (1.60 ± .25)	.034 ± .010 (.86 ± .25)	.096 ± .010 (2.44 ± .25)	.147 ± .010 (3.73 ± .25)
B	.078 ± .003 (1.98 ± .08)	.078 ± .003 (1.98 ± .08)	.078 ± .003 (1.98 ± .08)	.078 ± .003 (1.98 ± .08)	.078 ± .003 (1.98 ± .08)	.078 ± .003 (1.98 ± .08)	.078 ± .003 (1.98 ± .08)
C	.155 ± .010 (3.94 ± .25)	.155 ± .010 (3.94 ± .25)	.090 ± .010 (2.29 ± .25)	.110 ± .010 (2.79 ± .25)	.125 ± .010 (3.18 ± .25)	.146 ± .010 (3.71 ± .25)	.100 ± .010 (2.54 ± .25)
D	.050 (1.27)	.050 (1.27)	.050 (1.27)	.050 (1.27)	.050 (1.27)	.050 (1.27)	.050 (1.27)
Style No.	1	1	1	1	1	1	1

	TERMINAL PART NO							
Dimension	G-20-83	G-20-89	G-20-98	G-20-114	G-20-28	G-20-28-4	G-20-41	G-20-46
A	.470 ± .010 (11.94 ± .25)	.050 ± .010 (9.27 ± .25)	.038 ± .010 (.97 ± .25)	.650 ± .010 (16.51 ± .25)	.250 ± .010 (6.35 ± .25)	.250 ± .010 (6.35 ± .25)	.250 ± .010 (6.35 ± .25)	.133 ± .010 (3.38 ± .25)
B	.078 ± .003 (1.98 ± .08)	.078 ± .003 (1.98 ± .08)	.078 ± .003 (1.98 ± .08)	.078 ± .003 (1.98 ± .08)	.078 ± .003 (1.98 ± .08)	.078 ± .003 (1.98 ± .08)	.078 ± .003 (1.98 ± .08)	.078 ± .003 (1.98 ± .08)
C	.155 ± .010 (3.94 ± .25)	.155 ± .010 (3.94 ± .25)	.181 ± .010 (4.60 ± .25)	.155 ± .010 (3.94 ± .25)	—	—	—	—
D	.050 (1.27)	.050 (1.27)	.050 (1.27)	.050 (1.27)	—	—	—	—
Style No	1	1	1	1	2	3	4	5

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

## CW Industries:

[GS-115-0033](#) [GF126-3013](#) [GS-115-0041](#) [GS-115-0107](#) [GI-116-0005](#) [GI-152-3010](#) [GS-113-0512](#) [GI-159-0001](#) [GI-151-0061](#) [GG-350-3010](#) [GI-152-0009](#) [G-128S-0105](#) [GF-126-0098](#) [GF-126-0147](#) [G-1128L-0000](#) [G-1128S-0059](#) [G-128S-0109](#) [G-128S-0147](#) [G-141S-0069](#) [G-173-0000](#) [G-329L-0000](#) [GF-123-0000](#) [GF-123-0033](#) [GF-123-0054](#) [GF-123-0055](#) [GF-126-0018](#) [GF-126-0119](#) [GF-126-0291](#) [GF-126-0305](#) [GF-126-0312](#) [GF-126-0313](#) [GF-126-0331](#) [GF-1324-0002](#) [GF-1326-0013](#) [GF-324-0031](#) [GF-324-0137](#) [GF-326-0012](#) [GG-387-0001](#) [GI-116-0001](#) [GI-116-0017](#) [G-1128S-0057](#) [GS-115-0072](#) [G-1128S-0000](#) [G-1338L-0000](#) [G-1128S-0011](#) [GI-151-0029](#) [GI-154-0050](#) [GS-115-0066](#) [GI-151-0001](#) [GF-1342-0000](#) [GF-165-0000](#) [GS-115-0032](#) [GS-115-0097](#) [GS-115-0105](#) [GF-161-0066](#) [GG-355-0000](#) [GI-154-0006](#) [GS-113-0000](#) [GS-115-0098](#) [GS-115-0108](#) [GS-113-0043](#) [GS-113-0048](#) [GS-118-0000](#) [GF-126-0317](#) [GF-126-0116](#) [GF-1324-0004](#) [G-128S-0119](#) [G-140S-0000](#) [G-169L-0000](#) [G-128S-0150](#) [G-128S-0152](#) [GG-387-0012](#) [GI-158-0000](#) [G-1128S-0060](#) [G-168S-0000](#) [G-169S-0005](#) [G-1138S-0044](#) [GF-126-0322](#) [GF-1324-0001](#) [GF-161-0001](#) [GF-1325-0000](#) [GF-1326-0007](#) [GF-324-0001](#) [G-1338S-0011](#) [G-168S-0049](#) [GS-115-0000](#) [GS-113-0018](#) [GS-118-0008](#) [G-168L-0000](#) [GF-126-0157](#) [GG-372-0006](#) [G-1128S-0056](#) [G-1132-0000](#) [G-141S-0070](#) [GF-1142-0000](#) [G-141S-0076](#) [G-128S-0062](#) [G-169S-0000](#) [GF-126-0196](#) [GF-126-0316](#)