



СДЕЛАНО В РОССИИ  
ТРАНСФОРМАТОР ПИТАНИЯ ТПГ-2-24В  
ПАСПОРТ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Трансформатор питания ТПГ-2-24В предназначен для работы в бытовой радиоэлектронной аппаратуре, работающей от электрической сети переменного тока частотой  $50 \pm 0,5$  Гц и номинальным напряжением  $220 \pm 22$  В.

Вид климатического исполнения В 1.1 (кроме плесневых грибов) по ГОСТ 15150-69.



2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Мощность номинальная, ВА	2,5
2.2 Ток первичной обмотки в режиме холостого хода мА, не более	20
2.3 Напряжение вторичной обмотки в режиме номинальной нагрузки при номинальном напряжении сети, В	
I	24±0,7
2.4 Номинальный ток нагрузок, А	
II	0,1

2.5 Электрическая прочность изоляции должна сохраняться:

- между первичной обмоткой и вторичными обмотками, между первичной обмоткой и оболочкой при воздействии испытательного переменного напряжения с эффективным значением 4000 В частотой 50 Гц.

- между вторичными обмотками, между вторичной обмоткой и оболочкой при воздействии испытательного переменного напряжения с эффективным значением 600 В частотой 50 Гц.

2.6 Масса трансформатора, не более, кг

0,11

### 3 РЕСУРСЫ, СРОКИ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Изготовитель гарантирует соответствие данного трансформатора требованиям, предусмотренным в действующей технической документации при соблюдении режимов и условий эксплуатации, правил хранения приведенных в данном паспорте.

3.2 Гарантийный срок хранения – 6 лет с даты изготовления трансформаторов.

3.3 Гарантийная наработка - 11500 ч в пределах гарантийного срока эксплуатации.

3.4 Гарантийный срок эксплуатации трансформаторов, поставляемых в торговую сеть – 36 месяцев с даты их розничной продажи.

### 4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Трансформатор питания ТПГ-2-24В изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК