







Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved



**Lochbild  
 Board drillings**



Bohrlochdurchmesser:  $\phi 0,7 \pm 0,025$  mm  
 Lochdurchmesser (mit Oberfläche):  $\phi 0,6 \pm 0,05$  mm  
 drill hole dia.:  $\phi 0,7 \pm 0,025$  mm  
 through hole dia. (after plating):  $\phi 0,6 \pm 0,05$  mm

17 24 110 4102	—	min. 0,76 $\mu$ m (30 $\mu$ m) Au über/over min. 1,27 $\mu$ m (50 $\mu$ m) Ni
17 24 110 2102	2	Au über/over Ni
17 24 110 1102	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. Part-No.	Anforderungsstufe nach IEC performance level per IEC	Kontaktoberfläche Contact Plating

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3		Techn. Character.		Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances siehe / see IEC 61076-4-101	
25016					
Mod.	Dat.	Name	HARTING KGaA D-32339 ESPELKAMP	TB 17 24 110 x102 Sub.	