

НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

Аккумуляторные батареи LFA BATTERY серии FB 26-12 – необслуживаемые (выполненные по AGM-технологии) батареи общего применения, имеют небольшие массогабаритные показатели; способны работать в циклическом режиме; герметизированы - работоспособны в любом положении; безопасны в эксплуатации; имеют низкий уровень саморазряда; высоконадежны. Предназначены для обеспечения резервным питанием системы охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП.

■ Спецификация

Номинальное напряжение	12 В (6 элементов в блоке)
Номинальная ёмкость	26.0 Ач при 20-час. разряде до $U_{кон.}$ 1.75 В/Эл (при 25°С)
Ёмкость на режимах	24.2 Ач при 10-часовом разряде током 2.42 А (при 25°С) 22.1 Ач при 5-часовом разряде током 4.42 А (при 25°С) 15.6 Ач при 1-часовом разряде током 15.6 А (при 25°С)
Вес	7.5 кг ± 3%
Максимальный ток разряда	-
Внутреннее сопротивление	13 мОм
Диапазон рабочих температур	Разряд : -40°С ~ 60°С Заряд : -20°С ~ 60°С Хранение : -40°С ~ 60°С
Оптимальная рабочая температура	25°С
Напряжение подзаряда	13.50 – 13.80 В при 25°С (темп. коэф. -3 мВ/Эл/°С)
Циклический режим	14.40 – 15.00 В при 25°С (темп. коэф. -5 мВ/Эл/°С)
Максимальный ток заряда	7.8 А
Саморазряд	3% в месяц при 25°С Батареи серии FB могут храниться до 6 мес. при 25°С.
Срок службы	До 5 лет в буферном режиме при 25°С
Выходы	Под болт с гайкой М5
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)






* Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

■ Размеры, мм:

Длина	166 ± 1 мм
Ширина	175 ± 1 мм
Высота (макс.)	125 ± 1 мм



Разрядные характеристики



БОЛТ И ГАЙКА М5