

# Immersible water pump



*Внимание!* Для избежания перегрева насоса при работе он должен быть полностью погружен в жидкость.

## Характеристики

- Напряжение питания: 5,5–12 В
- Потребляемый ток: 65–300 мА
- Потребляемая мощность: 0,5–3 Вт
- Высота подачи: 40–150 см
- Скорость подачи: 100–200 л/ч
- Уровень шума: не более 30 дБ
- Габариты трубки: 10×100 см
- Длина кабеля питания: 2 м
- Размер корпуса: 38×38×29 мм
- Вес: 125 г