

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.  
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION  
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG

ALL RIGHTS RESERVED.  
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

© COPYRIGHT - By -

LOC	DIST	REVISIONS				DATE	DWN	APVD
AI	-	P	LTR	DESCRIPTION				
PROJECT NO. :		B5		REVISED PER ECO-11-005301	02MAR11	RK	HMR	
E93-52531								

ORDER NO. BESTELL-NR.	CROSS-SECTION QUERSCHNITT		STRIP LENGTH ABISOLIER- LÄNGE	TYPE AUSFÜHRUNG	COLOUR FARBE	L1 /mm	L2 /mm	D1 /mm	S1 /mm	S2 /mm	D2 /mm	D3 /mm	COLOUR TYPE FARB- REIHE	PACKING UNIT VERPACKUNGS- EINHEIT
	mm <sup>2</sup>	AWG												
966 144-1	2x0.50	2x20	11	NORMAL	WHITE	15.0 ±1.5	8.00 ±0.6	1.40 +0.14	0.15 ±0.05	0.25 ±0.10	2.50 ±0.2	4.70 ±0.4	1/DIN	500
966 144-2	2x0.75	2x18	11	NORMAL	GREY	15.0 ±1.5	8.00 ±0.6	1.70 +0.25	0.15 ±0.05	0.25 ±0.10	2.80 ±0.2	5.00 ±0.4	DIN	500
966 144-3	2x0.75	2x18	13	LONG	GREY	17.0 ±1.5	10.0 ±0.6	1.70 +0.25	0.15 ±0.05	0.25 ±0.10	2.80 ±0.2	5.00 ±0.4	DIN	500
966 144-4	2x1.00	2x17	11	NORMAL	RED	15.0 ±1.5	8.00 ±0.6	1.95 +0.25	0.15 ±0.05	0.30 ±0.10	3.40 ±0.2	5.40 ±0.4	1/DIN	500
966 144-5	2x1.00	2x17	13	LONG	RED	17.0 ±1.5	10.0 ±0.6	1.95 +0.25	0.15 ±0.05	0.30 ±0.10	3.40 ±0.2	5.40 ±0.4	1/DIN	500
966 144-6	2x1.50	2x16	12	NORMAL	BLACK	16.0 ±1.5	8.00 ±0.6	2.20 +0.25	0.15 ±0.05	0.30 ±0.10	3.60 ±0.2	6.60 ±0.4	1/DIN	500
966 144-7	2x1.50	2x16	16	LONG	BLACK	20.0 ±1.5	12.0 ±0.6	2.20 +0.25	0.15 ±0.05	0.30 ±0.10	3.60 ±0.2	6.60 ±0.4	1/DIN	500
966 144-8	2x2.50	2x14	14	NORMAL	BLUE	18.5 ±1.5	10.0 ±0.6	2.80 +0.25	0.20 ±0.05	0.30 ±0.10	4.20 ±0.2	7.80 ±0.4	2/DIN	250
966 144-9	2x2.50	2x14	17	LONG	BLUE	21.5 ±2.0	13.0 ±0.6	2.80 +0.25	0.20 ±0.05	0.30 ±0.10	4.20 ±0.2	7.80 ±0.4	2/DIN	250
1-966 144-0	2x4.00	2x11	17	NORMAL	GREY	23.0 ±2.0	12.0 ±0.6	3.70 +0.30	0.20 ±0.05	0.40 ±0.15	4.90 ±0.4	8.80 ±0.4	2/DIN	100
1-966 144-1	2x6.00	2x10	19	NORMAL	YELLOW	26.0 ±2.0	14.0 ±0.6	4.80 +0.30	0.20 ±0.05	0.40 ±0.15	6.90 ±0.4	10.0 ±0.4	DIN	100
1-966 144-2	2x10.0	2x7	20	NORMAL	RED	26.0 ±2.0	14.0 ±0.6	6.40 +0.40	0.20 ±0.05	0.40 ±0.15	7.20 ±0.4	13.0 ±0.5	DIN	100
OBSOLETE 1-966 144-3	2x16.0	2x5	21	NORMAL	BLUE	30.0 ±2.0	14.0 ±0.6	8.20 +0.40	0.20 ±0.05	0.40 ±0.15	9.60 ±0.4	18.4 ±1.0	DIN	50
OBSOLETE 1-966 144-4	2x0.5	2x20	11	NORMAL	ORANGE	15.0 ±1.5	8.00 ±0.6	1.40 +0.14	0.15 ±0.05	0.25 ±0.10	2.50 ±0.2	4.70 ±0.4	2	500
OBSOLETE 1-966 144-5	2x0.75	2x18	11	NORMAL	BLUE	15.0 ±1.5	8.00 ±0.6	1.70 +0.25	0.15 ±0.05	0.25 ±0.10	2.80 ±0.2	5.00 ±0.4	1	500
1-966 144-6	2x0.75	2x18	11	NORMAL	WHITE	15.0 ±1.5	8.00 ±0.6	1.70 +0.25	0.15 ±0.05	0.25 ±0.10	2.80 ±0.2	5.00 ±0.4	2	500
1-966 144-7	2x0.75	2x18	13	LONG	BLUE	17.0 ±1.5	10.0 ±0.6	1.70 +0.25	0.15 ±0.05	0.25 ±0.10	2.80 ±0.2	5.00 ±0.4	1	500
OBSOLETE 1-966 144-8	2x0.75	2x18	13	LONG	WHITE	17.0 ±1.5	10.0 ±0.6	1.70 +0.25	0.15 ±0.05	0.25 ±0.10	2.80 ±0.2	5.00 ±0.4	2	500
1-966 144-9	2x1.00	2x17	11	NORMAL	YELLOW	15.0 ±1.5	8.00 ±0.6	1.95 +0.25	0.15 ±0.05	0.30 ±0.10	3.40 ±0.2	5.40 ±0.4	2	500
OBSOLETE 2-966 144-0	2x1.00	2x17	13	LONG	YELLOW	17.0 ±1.5	10.0 ±0.6	1.95 +0.25	0.15 ±0.05	0.30 ±0.10	3.40 ±0.2	5.40 ±0.4	2	500
2-966 144-1	2x1.50	2x16	12	NORMAL	RED	16.0 ±1.5	8.00 ±0.6	2.20 +0.25	0.15 ±0.05	0.30 ±0.10	3.60 ±0.2	6.60 ±0.4	2	500
2-966 144-2	2x1.50	2x16	16	LONG	RED	20.0 ±1.5	12.0 ±0.6	2.20 +0.25	0.15 ±0.05	0.30 ±0.10	3.60 ±0.2	6.60 ±0.4	2	500
OBSOLETE 2-966 144-3	2x2.50	2x14	14	NORMAL	GREY	18.5 ±1.5	10.0 ±0.6	2.80 +0.25	0.20 ±0.05	0.30 ±0.10	4.20 ±0.2	7.80 ±0.4	1	250
OBSOLETE 2-966 144-4	2x2.50	2x14	17	LONG	GREY	21.5 ±2.0	13.0 ±0.6	2.80 +0.25	0.20 ±0.05	0.30 ±0.10	4.20 ±0.2	7.80 ±0.4	1	250
2-966 144-5	2x4.00	2x11	17	NORMAL	ORANGE	23.0 ±2.0	12.0 ±0.6	3.70 +0.30	0.20 ±0.05	0.40 ±0.15	4.90 ±0.4	8.80 ±0.4	1	100
2-966 144-6	2x6.00	2x10	19	NORMAL	GREEN	26.0 ±2.0	14.0 ±0.6	4.80 +0.30	0.20 ±0.05	0.40 ±0.15	6.90 ±0.4	10.0 ±0.4	1	100
2-966 144-7	2x6.00	2x10	19	NORMAL	BLACK	26.0 ±2.0	14.0 ±0.6	4.80 +0.30	0.20 ±0.05	0.40 ±0.15	6.90 ±0.4	10.0 ±0.4	2	100
2-966 144-8	2x10.0	2x7	20	NORMAL	BROWN	26.0 ±2.0	14.0 ±0.6	6.40 +0.40	0.20 ±0.05	0.40 ±0.15	7.20 ±0.4	13.0 ±0.5	1	100
2-966 144-9	2x10.0	2x7	20	NORMAL	IVORY	26.0 ±2.0	14.0 ±0.6	6.40 +0.40	0.20 ±0.05	0.40 ±0.15	7.20 ±0.4	13.0 ±0.5	2	100
3-966 144-0	2x16.0	2x5	21	NORMAL	IVORY	30.0 ±2.0	14.0 ±0.6	8.20 +0.40	0.20 ±0.05	0.40 ±0.15	9.60 ±0.4	18.4 ±1.0	1	50
3-966 144-1	2x16.0	2x5	21	NORMAL	GREEN	30.0 ±2.0	14.0 ±0.6	8.20 +0.40	0.20 ±0.05	0.40 ±0.15	9.60 ±0.4	18.4 ±1.0	2	50

<p>1 THE AWG CROSS-SECTION CAN DIFFER SLIGHTLY TO THE DIN-STANDARD CROSS-SECTION VALUES.</p> <p>2 RECOMMENDED STRIP LENGTH</p> <p>3 TUBULAR END-SLEEVES PACKED INTO PLASTIC BAG</p> <p>4 COLOUR TYPE 1: COLOURS PER TELEMECANIQUE STANDARD COLOUR TYPE 2: COLOURS PER WEIDM ÜLLER STANDARD COLOUR TYPE DIN: COLOURS PER DIN 46228 PART 4</p> <p>5 MAX.INSULATION DIA. OF WIRE: 0.5xD<sub>3</sub> MIN.-0.1</p> <p>6. USE HAND TOOL 539660-1</p>	<p>1 DER AWG-QUERSCHNITT KANN VON DEN DIN-NORM QUERSCHNITTSWERTEN GERINGFÜGIG ABWEICHEN.</p> <p>2 EMPFOHLENE ABISOLIERLÄNGE</p> <p>3 ADERENDHÜLSEN IN PLASTIKBEUTEL VERPACKT</p> <p>4 FARBREIHE 1: FARBEN NACH TELEMECANIQUE STANDARD FARBREIHE 2: FARBEN NACH WEIDM ÜLLER STANDARD FARBREIHE DIN: FARBEN NACH DIN 46228 TEIL 4</p> <p>5 MAX.ISOLATIONS-Ø DER LEITUNG: 0.5xD<sub>3</sub> MIN.-0.1</p> <p>6. BENUTZEN SIE HANDWERKZEUG 539660-1</p>
--	--

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		DWN R.SCHMIDT 22-FEB-93	TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSENHEITEN mm		CHK W.BÖCK 02-MAR-93	NAME	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APVD G.FELDMEIER 29-NOV-00	DOUBLE CONDUCTOR TUBULAR END-SLEEVE WITH PLASTIC SLEEVE DOPPELLEITER ADERENDHÜLSE MIT KUNSTSTOFFHÜLSE	
MATERIAL PP/E-Cu		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	SIZE A2	RESTRICTED TO NUR FUER
FINISH/OBERFL.: S <sub>n</sub> COLOUR: SEE TABLE FARBE: SIEHE TABELLE		APPLICATION SPEC. VERARBEITUNGSSPEZ.	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=966144
WEIGHT GEWICHT		SCALE MASSSTAB	SHEET BLATT	REV B5
CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG		SHEET 1 OF 1		

1471-9 (3/11)

966144