




wiebox

КОРПУСА ДЛЯ РЭА

Корпуса для радиоэлектронной аппаратуры (приборов),
устанавливаемые на стандартные DIN рейки

WIEBOX

Корпуса для
РЭА (приборов)



WIEBOX STANDARD + COMPACT

Серия компактных корпусов для РЭА

Корпуса шириной 22,5 и 45 мм,
Различные **цветовые** исполнения.
Материал корпуса - поликарбонат.



WIEBOX WEG

Малогабаритные корпуса


Корпуса различной ширины для
размещения **печатных плат**.



WIEBOX WEB

Модульная система


Открытые и закрытые исполнения.
Открытые исполнения имеют
модульный, **наборный конструктив**.
Маркировка стандартными
шильдками Wieland.
Прозрачные лицевые панели.



GST18®

Распределительные коробки

Компактные распределительные
коробки для установки разъемов
gesis® GST18.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ


Универсальные распределительные коробки

Коробки различных габаритных
размеров.



WIEBOX STANDARD + COMPACT

КОМПАКТНЫЕ КОРПУСА ДЛЯ РЭА.



ОСОБЕННОСТИ

- + Корпуса шириной 22,5 и 45 мм
- + Материал корпуса – поликарбонат
- + Степень защиты корпуса / точек подключения IP40 / IP20
- + Исполнения корпуса с вентиляционными и технологическими отверстиями
- + Сечение проводника до 2,5 мм², номинальное напряжение до 500V
- + Установка на монтажные рейки TS35



WIEBOX STANDARD + COMPACT



wiebox



STANDARD/COMPACT



Наименование	Тип	Каталожный номер	Н/У
Корпус, демо-набор	wiebox STANDARD	99.800.0000.0	1
Боковая секция корпуса, серый *)	wiebox STANDARD	01.004.5000.0	100
Боковая секция корпуса, черный *)	wiebox STANDARD	01.004.5000.1	100
Боковая секция корпуса, желтый *)	wiebox STANDARD	01.004.5000.8	100
Корпус, демо-набор	wiebox COMPACT	99.801.0000.0	1
Боковая секция корпуса, серый *)	wiebox COMPACT	01.004.6000.0	100
Боковая секция корпуса, черный *)	wiebox COMPACT	01.004.6000.1	100
Боковая секция корпуса, желтый *)	wiebox COMPACT	01.004.6000.8	100
Передняя крышка, серая	wiebox STANDARD/ COMPACT	07.430.4600.0	50
Передняя крышка, черная	wiebox STANDARD/ COMPACT	07.430.4600.1	50
Передняя крышка, желтая	wiebox STANDARD/ COMPACT	07.430.4600.8	50


Технические характеристики	STANDARD	COMPACT
Габариты, Ш x В x Г (мм)	22,5 x 96,5 x 114	22,5 x 96,5 x 91,5
Корпус	Монтажный корпус, состоящий из 2 одинаковых половин	
Монтажная рейка	TS35	
Материал	PC (поликарбонат)	
Цвет	Светло-серый 7035; Черный RAL 9005; Желтый RAL1021	
Температура окружающей среды	-20 °C ... +60 °C	
Класс воспламеняемости	UL 94-V0 (минимальная толщина 1,5 мм)	
Тест раскалённой проволокой	960 °C; IEC60695-2-12	
Номинал. толщина печатной платы	1,5 мм	
Чертеж	По запросу	

Дополнительные аксессуары (разъемы, заглушки и проч.) см стр 7.

Корпуса также доступны с вентиляционными отверстиями или с технологическими отверстиями для соединения двух и более корпусов в ряд шинными соединителями.


*)ВНЕШНИЙ ВИД БОКОВОЙ СЕКЦИИ КОРПУСА.

КОРПУС В СБОРЕ СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ОДИНАКОВЫХ БОКОВЫХ СЕКЦИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ. КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР СЕКЦИИ СООТВЕТСТВУЕТ ОДНОЙ БОКОВОЙ СЕКЦИИ.




ЧЕРТЕЖ

wiebox STANDARD



wiebox COMPACT





wiebox



STANDARD N 22,5мм/45 мм



Наименование	Тип	Каталожный номер Н/У	
Корпус, левая половина	wiebox STANDARD N 22,5 мм	01.012.7756.0	100
Корпус, правая половина	wiebox STANDARD N 22,5 мм	01.012.7356.0	100
Фиксатор на DIN рейку	wiebox STANDARD N 22,5 мм	06.561.4751.0	100
Передняя крышка с отверстиями для индикаторов	wiebox STANDARD N 22,5 мм	07.432.5956.0	100
Передняя крышка, без отверстий	wiebox STANDARD N 22,5 мм	07.430.4656.0	100
Заземляющий пружина	wiebox STANDARD N 22,5 мм	02.232.2119.0	100
Корпус, левая половина	wiebox STANDARD N 45 мм	01.012.8156.0	100
Корпус, правая половина	wiebox STANDARD N 45 мм	01.012.8356.0	100
Опорный модуль корпуса с пружиной заземления и механизмом снятия	wiebox STANDARD N 45 мм	Z1.012.9453.0	100
Передняя крышка	wiebox STANDARD N 45 мм	07.432.6056.0	100
Передняя крышка	wiebox STANDARD N 45 мм	по запросу	100



Технические характеристики	STANDARD N 22,5 мм	STANDARD N 45 мм
Габариты, Ш x В x Г (мм)	22,5 x 96,5 x 114	45 x 96,5 x 114
Монтажная рейка	TS35	
Материал	PC (поликарбонат)	
Цвет	Светло-серый 7035; Черный RAL 9005; Желтый RAL1021	
Температура окружающей среды	-20 °C ... +60 °C	
Класс воспламеняемости	UL 94-V0 (минимальная толщина 1,5 мм)	
Тест раскалённой проволокой	960 °C; IEC60695-2-12	
Номинал. толщина печатной платы	1,5 мм	
Чертеж	По запросу	

Дополнительные аксессуары (разъемы, заглушки и проч.) см стр 7.



Корпус также доступен с вентиляционными отверстиями или с технологическими отверстиями для соединения двух и более корпусов в ряд шинными соединителями.

ЧЕРТЕЖ


wiebox STANDARD N 22,5 мм



wiebox STANDARD N 45 мм




Разъем для установки на ПП



Наименование	Тип	Каталожный номер Н/У	
Вилочная часть разъема, устанавливаемая на ПП	Левая	25.332.6453.1	50
Вилочная часть разъема, устанавливаемая на ПП	Правая	25.332.7453.1	50

Технические характеристики	
Шаг	5,0 мм
Диаметр вывода	1,0 мм
Материал	РА 66/6
Цвет	Черный
Возможность кодирования	4 (15 комбинаций)
Номинальное напряжение	250 V
Номинальный ток	12 A
Сертификаты	UL CE


Кодировочный элемент



Наименование	Каталожный номер Н/У	
Кодировочный стержень разъема на ПП, для вилочного разъема	05.567.5053.5	100

Технические характеристики	
Материал	РА 66/6
Цвет	Красный


Розеточный разъем



Наименование	Каталожный номер Н/У	
Розеточный разъем, 4 полюса	26.320.3453.1	50

Технические характеристики	
Материал	РА66/6
Цвет	Черный
Сечение подключаемого провода	0,14 ... 2,5 мм²
Момент затяжки винтов	0,5 ... 0,7 Нм
Длина снятия изоляции	7 мм
Возможность кодирования	4 (15 комбинаций)
Номинальное напряжение	250 V
Номинальный ток	12 A
Сертификаты	UL CE


Кодировочный элемент



Наименование	Каталожный номер Н/У	
Кодировочное гнездо разъема на ПП, для розеточного разъема	05.567.5153.5	102

Технические характеристики	
Материал	РА 66/6
Цвет	Красный


Передняя крышка



Наименование	Каталожный номер Н/У	
Передняя крышка	07.430.4600.0/1/8	50

Технические характеристики	
Материал	РА 66/6
Цвет	Серый/Черный/Желтый


Заглушка



Наименование	Каталожный номер Н/У	
Заглушка неиспользуемого слота для разъема	07.430.7853.1	50

Технические характеристики	
Материал	РС
Цвет	Черный

Заземляющий пружинный контакт



Наименование	Каталожный номер Н/У	
Заземляющий пружинный контакт	02.232.2119.0	50

Технические характеристики	
Материал	Металл



Боковая пластина с фиксатором

Материал корпуса полиамид

Универсальная опора для DIN-реек TS32/TS35

Винтовая фиксация проводников

Боковая крышка с фиксатором

ОСОБЕННОСТИ


ОСОБЕННОСТИ

- + Корпус изготовлен из полиамида
- + Степень защиты IP20
- + Сечение проводника до 6 мм²
- + Для установки на G-рейки, DIN-рейки TS 32 / TS 35
- + Винтовая фиксация проводников
- + UL 94-V-0


**wiebox** WEG 1

	Наименование	Тип	Каталожный номер	Н/У
	Пустой корпус с U-образной опорой	wiebox WEG 1	57.801.0053.0	1
	Технические характеристики			
	Ширина	20 мм		
	Высота (с TS 35)	70,5 мм		
	Номинальное сечение обслуживаемых проводников			
	Многожильный/одножильный	0,14 - 4 мм ² / 0,14 - 6 мм ²		
	UL	22 - 10 AWG		
	CSA	20 - 10 AWG		
	Длина снятия изоляции	9,5 мм		
	Зажимной винт	M3		
	Момент затяжки винтов	0,5 Нм		
	Сертификаты			

ЧЕРТЕЖ

wiebox WEG 1**wiebox** WEG 1

габариты печатной платы


**wiebox** WEG 1

принципиальная схема


**wiebox** WEG 2

	Наименование	Тип	Каталожный номер	Н/У
	Пустой корпус с U-образной опорой	wiebox WEG 2	57.801.5053.0	1
	Технические характеристики			
	Ширина	16,5 мм		
	Высота (с TS 35)	98 мм		
	Номинальное сечение обслуживаемых проводников			
	Многожильный/одножильный	0,14 - 4 мм ² / 0,14 - 6 мм ²		
	UL	22 - 10 AWG		
	CSA	20 - 10 AWG		
	Длина снятия изоляции	9,5 мм		
	Зажимной винт	M3		
	Момент затяжки винтов	0,5 Нм		
	Сертификаты	RU		


ЧЕРТЕЖ

wiebox WEG 2**wiebox** WEG 2

габариты печатной платы

**wiebox** WEG 2

принципиальная схема





wiebox WEG 3



Наименование	Тип	Каталожный номер Н/У	
Пустой корпус с U-образной опорой	wiebox WEG 3	57.801.5153.0	1
Технические характеристики			
Ширина	22,5 мм		
Высота (с TS 35)	98 мм		
Номинальное сечение обслуживаемых проводников			
Многожильный/одножильный	0,14 - 4 мм ² / 0,14 - 6 мм ²		
UL	22 - 10 AWG		
CSA	20 - 10 AWG		
Длина снятия изоляции	9,5 мм		
Зажимной винт	M3		
Момент затяжки винтов	0,5 Нм		
Сертификаты	CE		

ЧЕРТЕЖ


wiebox WEG 3

wiebox WEG 3

габариты печатной платы

wiebox WEG 3

принципиальная схема



wiebox WEG 4



Наименование	Тип	Каталожный номер Н/У	
Пустой корпус с U-образной опорой	wiebox WEG 4	57.801.5253.0	1
Технические характеристики			
Ширина	28,5 мм		
Высота (с TS 35)	98 мм		
Номинальное сечение обслуживаемых проводников			
Многожильный/одножильный	0,14 - 4 мм ² / 0,14 - 6 мм ²		
UL	22 - 10 AWG		
CSA	20 - 10 AWG		
Длина снятия изоляции	9,5 мм		
Зажимной винт	M3		
Момент затяжки винтов	0,5 Нм		
Сертификаты	CE		

ЧЕРТЕЖ


wiebox WEG 4

wiebox WEG 4

габариты печатной платы

wiebox WEG 4

принципиальная схема



wiebox WEG 5



Наименование	Тип	Каталожный номер Н/У	
Пустой корпус с U-образной опорой	wiebox WEG 5	57.801.5453.0	1
Технические характеристики			
Ширина	28,5 мм		
Высота (с TS 35)	98 мм		
Номинальное сечение обслуживаемых проводников			
Многожильный/одножильный	0,14 - 4 мм ² / 0,14 - 6 мм ²		
UL	22 - 10 AWG		
CSA	20 - 10 AWG		
Длина снятия изоляции	9,5 мм		
Зажимной винт	M3		
Момент затяжки винтов	0,5 Нм		
Сертификаты	CE		

ЧЕРТЕЖ


wiebox WEG 5

wiebox WEG 5

габариты печатной платы


wiebox WEG 5

принципиальная схема




WIEBOX WEG · АКСЕССУАРЫ

Монтажные рейки



Наименование	Тип	Каталожный номер Н/У	
Монтаж. рейка TS35 (H=7,5 мм, L=2 м)	35 x 27 x 7,5 EN 50022	98.300.0000.0	1
Монтаж. рейка TS35 (H=15 мм, L=2 м)	35 x 24 x 15 EN 50022	98.360.0000.0	1
Монтаж. рейка TS32 (H=15 мм, L=2 м) G-профиль	9006 EN 50035 G-32	98.190.0000.0	1

Концевые зажимы



Наименование	Тип	Каталожный номер Н/У	
Конц. зажим полиамид, 8 мм TS 35	9708/2 S 35	Z5.522.8553.0	100
Конц. зажим полиамид, U-проф,10мм	WE 1/U	Z5.523.5753.0	100
Конц. зажим безвинт. 8 мм TS 35	WEF 1/35	Z5.523.9353.0	100
Конц. зажим безвинт. 17,5 мм TS 35 с маркировочной площадкой	WEF 1 BS/35	69.920.1053.0	100
Конц. зажим безвинт. 8 мм TS 35 с маркировочной площадкой	WEF 1 BSS/35	69.920.1253.0	100

Монтажная плата




Наименование	Тип	Каталожный номер Н/У	
Образец платы		Z8.000.0123.1	1



WIEBOX WEB

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА КОРПУСОВ.

Модульная система корпусов имеет чрезвычайно широкие возможности компоновки для задач по монтажу радиоэлектронных компонентов. Корпуса имеют специальный механизм сборки (штифт-отверстие) позволяющий набирать из различных компонентов корпус требуемой длины, открытые исполнения.



ОСОБЕННОСТИ

- + Для установки на G-рейки, DIN-рейки TS 32 / TS 35
- + Возможность маркировки стандартными шильдиками Wieland Electric
- + Открытое исполнение
- + Длина корпуса определяется количеством промежуточных секций
- + Негорючие материалы



WIEBOX WEB 1001 + 1002 · ОТКРЫТЫЕ КОРПУСА

wiebox WEB 1001



Печатная плата не поставляется




Наименование	Тип	Каталожный номер	Н/У
wiebox WEB 1001			
1 Концевая секция с держателем маркировки	Ширина 12,8 мм	01.001.5593.0	50
1 Концевая секция без держателя маркировки	Ширина 12,8 мм	01.001.5953.0	10
2 Промежуточная часть корпуса	Ширина 12,8 мм	01.001.5853.0	50
3 Промежуточная часть корпуса	Ширина 22,5 мм	01.001.5653.0	50
4 Промежуточная часть корпуса	Ширина 44,8 мм	01.001.5753.0	50
5 Универсальное основание	Ширина 23 мм	05.583.0053.0	50
6 Универсальное основание (70,4)	Ширина 68 мм	05.583.0153.0	50

Технические характеристики


Материал корпуса	PA 6 GU30	UL 94-HB
Материал основания	PA 66	UL 94-V2
Размеры корпуса Ш x В x Г (мм)	... x 96 x 33,5	
Размеры платы Ш x В x Г (мм)	не менее 22,6 x 92,8 мм	

ЧЕРТЕЖ

wiebox WEB 1001



wiebox WEB 1002



Печатная плата не поставляется




Наименование	Тип	Каталожный номер	Н/У
wiebox WEB 1002			
1 Концевая секция с держателем маркировки	Ширина 12,8 мм	01.001.6493.0	50
2 Промежуточная часть корпуса	Ширина 12,8 мм	01.001.6553.0	10
3 Промежуточная часть корпуса	Ширина 22,5 мм	01.001.6653.0	50
4 Промежуточная часть корпуса	Ширина 44,8 мм	01.001.6753.0	50
5 Универсальное основание	Ширина 23 мм	05.584.8853.0	50
6 Универсальное основание (70,4)	Ширина 68 мм	05.584.8953.0	50

Технические характеристики

Материал корпуса	PA 6 GU30	UL 94-HB
Материал основания	PA 66	UL 94-V2
Размеры корпуса Ш x В x Г (мм)	... x 80 x 33,5	
Размеры платы Ш x В x Г (мм)	не менее 22,6 x 76,8 мм	

ЧЕРТЕЖ

wiebox WEB 1002





wiebox WEB 1002

УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ



Печатная плата не поставляется




Наименование	Тип	Каталожный номер	Н/У
wiebox WEB 1002 с универс. креплением			
1 Концевая секция с универс. креплением	Ширина 11 мм	01.001.6293.0	1
2 Средняя часть корпуса с универс. креплением	Ширина 10 мм	01.001.6353.0	50
3 Концевая крышка	Ширина 1 мм	07.310.9653.0	50


Технические характеристики			
Материал корпуса	PA 6 GU30	UL 94-HB	
Материал основания	PA 66	UL 94-V2	
Размеры корпуса Ш x В x Г (мм)	... x 80 x 33,5		
Размеры платы Ш x В x Г (мм)	... x 22,6 x 76,8 мм, ширина увеличивается до	2 3 4	

ЧЕРТЕЖ

wiebox WEB 1002 С ФИКСАТОРОМ



Монтажные рейки



Наименование	Тип	Каталожный номер Н/У	
Монтаж. рейка TS35 (H=7,5 мм, L=2 м)	35 x 27 x 7,5 EN 50022	98.300.0000.0	1
Монтаж. рейка TS35 (H=15 мм, L=2 м)	35 x 24 x 15 EN 50022	98.360.0000.0	1
Монтаж. рейка TS32 (H=15 мм, L=2 м) G-профиль	9006 EN 50035 G-32	98.190.0000.0	1


Концевые зажимы



Наименование	Тип	Каталожный номер Н/У	
Конц. зажим полиамид, 8 мм TS 35	9708/2 S 35	Z5.522.8553.0	100
Конц. зажим полиамид, U-проф,10мм	WE 1/U	Z5.523.5753.0	100
Конц. зажим без винт. 8 мм TS 35	WEF 1/35	Z5.523.9353.0	100
Конц. зажим без винт. 17,5 мм TS 35 с возможностью обозначения	WEF 1 BS/35	69.920.1053.0	100
Конц. зажим без винт. 8 мм TS 35 с возможностью обозначения	WEF 1 BSS/35	69.920.1253.0	100



WIEBOX WEB ЗАКРЫТЫЕ КОРПУСА



ОСОБЕННОСТИ

- + 8 типоразмеров корпусов
- + Для установки на G-рейки, DIN-рейки TS 32 / TS 35
- + Негорючие материалы



WIEBOX WEB · ЗАКРЫТЫЕ КОРПУСА




wiebox WEB 1




Корпуса поставляются в разобранном виде, без печатной платы

ЧЕРТЕЖ


wiebox WEB 1
универсальное крепление



wiebox WEB 1
крепление на TS35



wiebox WEB 1
печатная плата



Наименование	Тип	Каталожный номер Н/У	
wiebox WEB 1	Комплект		
С универсальным креплением, без печатной платы		87.010.0053.0	10
С креплением на TS35, без печатной платы		86.010.0053.0	10

wiebox WEB 1			
1 Корпус		01.001.5153.0	50
2 Лицевая панель		04.312.0654.0	50
3 Концевая крышка		07.310.8553.0	50
4 Универсальное крепление		05.583.0053.0	50
5 Крепление на TS35		Z5.595.2153.0	50

Технические характеристики

Материал корпуса	PA 6	UL 94-HB
Материал основания	PA 66	UL 94-V2
Материал лицевой панели	PC	UL 94-HB
Размеры корпуса Ш x В x Г (мм)	27 x 42 x 96	
Размеры платы Ш x В x Г (мм)	93 x 22	


wiebox WEB 2




Корпуса поставляются в разобранном виде, без печатной платы

ЧЕРТЕЖ


wiebox WEB 2
универсальное крепление



wiebox WEB 2
крепление на TS35



wiebox WEB 2
печатная плата



Наименование	Тип	Каталожный номер Н/У	
wiebox WEB 2	Комплект		
С универсальным креплением, без печатной платы		87.020.0053.0	10
С креплением на TS35, без печатной платы		86.020.0053.0	10

wiebox WEB 2			
1 Корпус		01.001.5053.0	50
2 Лицевая панель		04.312.0554.0	50
3 Концевая крышка		07.310.8453.0	50
4 Универсальное крепление		05.583.0053.0	50
5 Крепление на TS35		Z5.595.2153.0	50

Технические характеристики

Материал корпуса	PA 6	UL 94-HB
Материал основания	PA 66	UL 94-V2
Материал лицевой панели	PC	UL 94-HB
Размеры корпуса Ш x В x Г (мм)	27 x 74 x 96	
Размеры платы Ш x В x Г (мм)	Плата А 93 x 22, Плата В 63 x 22	



WIEBOX WEB ЗАКРЫТЫЕ КОРПУСА



ОСОБЕННОСТИ

- + Монтаж без использования специального инструмента
- + Универсальное крепление для монтажа на G-рейку и DIN TS 32/35
- + Корпуса имеют закрытое исполнение и защищают плату от случайных механических повреждений
- + Негорючие материалы



WIEBOX WEB · ЗАКРЫТЫЕ КОРПУСА



wiebox WEB 3



Наименование	Тип	Каталожный номер Н/У	
wiebox WEB 3	Комплект		
С универсальным креплением, без печатной платы		87.030.0053.0	10
С креплением на TS35, без печатной платы		86.030.0053.0	10

wiebox WEB 3			
1 Корпус	2 части	01.001.5153.0	50
2 Лицевая панель, под маркировку	2 части	04.312.0654.0	50
3 Лицевая панель, без маркировки	1 часть	04.312.3054.0	50
4 Универсальное крепление		05.583.0053.0	50
5 Крепление на TS35		Z5.595.2153.0	50


Технические характеристики

Материал корпуса	PA 6	UL 94-HB
Материал основания	PA 66	UL 94-V2
Материал лицевой панели	PC	UL 94-HB
Размеры корпуса Ш x В x Г (мм)	48 x 42 x 96	
Размеры платы Ш x В x Г (мм)	93 x 45	


Корпуса поставляются в разобранном виде, без печатной платы

ЧЕРТЕЖ


wiebox WEB 3
универсальное крепление



wiebox WEB 3
крепление на TS35



wiebox WEB 3
печатная плата



wiebox WEB 4



Наименование	Тип	Каталожный номер Н/У	
wiebox WEB 4	Комплект		
С универсальным креплением, без печатной платы		87.040.0053.0	10
С креплением на TS35, без печатной платы		86.040.0053.0	10

wiebox WEB 4			
1 Корпус	2 части	01.001.5053.0	50
2 Лицевая панель	2 части	04.312.0554.0	50
3 Концевая крышка	1 часть	04.312.3354.0	50
4 Универсальное крепление		05.583.0053.0	50
5 Крепление на TS35		Z5.595.2153.0	50


Технические характеристики

Материал корпуса	PA 6	UL 94-HB
Материал основания	PA 66	UL 94-V2
Материал лицевой панели	PC	UL 94-HB
Размеры корпуса Ш x В x Г (мм)	48 x 74 x 96	
Размеры платы Ш x В x Г (мм)	Плата А 93 x 45, Плата В 63 x 45	


Корпуса поставляются в разобранном виде, без печатной платы

ЧЕРТЕЖ


wiebox WEB 2
универсальное крепление



wiebox WEB 2
крепление на TS35



wiebox WEB 2
печатная плата



WIEBOX WEB · ЗАКРЫТЫЕ КОРПУСА




wiebox WEB 6



Корпуса поставляются в разобранном виде, без печатной платы

ЧЕРТЕЖ


wiebox WEB 6
универсальное крепление




Наименование	Тип	Каталожный номер Н/У	
wiebox WEB 6	Комплект		
С универсальным креплением, без печатной платы		87.060.0053.0	10
С креплением на TS35, без печатной платы		по запросу	10
wiebox WEB 6			
1 Корпус	1 часть	01.001.5153.0	50
1 Корпус	1 часть	01.001.5453.0	50
2 Лицевая панель, без маркировки	1 часть	04.312.3054.0	50
4 Универсальное крепление		04.312.3154.0	50

Технические характеристики			
Материал корпуса	PA 6	UL 94-HB	
Материал основания	PA 66	UL 94-V2	
Материал лицевой панели	PC	UL 94-HB	
Размеры корпуса Ш x В x Г (мм)	70,5 x 42 x 96		
Размеры платы Ш x В x Г (мм)	93 x 67		

wiebox WEB 6
крепление на TS35



wiebox WEB 6
печатная плата



WIEBOX WEB · ЗАКРЫТЫЕ КОРПУСА




wiebox WEB 8



Корпуса поставляются в разобранном виде, без печатной платы

ЧЕРТЕЖ


wiebox WEB 8
универсальное крепление



Наименование	Тип	Каталожный номер Н/У	
wiebox WEB 8	Комплект		
С универсальным креплением, без печатной платы		87.080.0053.0	10
С креплением на TS35, без печатной платы		по запросу	10
wiebox WEB 8			
1 Корпус	1 часть	01.001.5453.0	50
1 Корпус	1 часть	01.001.5453.0	50
2 Лицевая панель, без маркировки	1 часть	04.312.3254.0	50
4 Универсальное крепление		05.583.0153.0	50

Технические характеристики			
Материал корпуса	PA 6	UL 94-HB	
Материал основания	PA 66	UL 94-V2	
Материал лицевой панели	PC	UL 94-HB	
Размеры корпуса Ш x В x Г (мм)	93 x 42 x 96		
Размеры платы Ш x В x Г (мм)	93 x 89,6		

wiebox WEB 8
печатная плата




wiebox WEB 7



Корпуса поставляются в разобранном виде, без печатной платы

ЧЕРТЕЖ


wiebox WEB 7
универсальное крепление



Наименование	Тип	Каталожный номер Н/У	
wiebox WEB 7	Комплект		
С универсальным креплением, без печатной платы		87.070.0053.0	10
С креплением на TS35, без печатной платы		по запросу	10
wiebox WEB 7			
1 Корпус	1 часть	01.001.5353.0	50
1 Корпус	1 часть	01.001.5053.0	50
2 Лицевая панель, без маркировки	1 часть	04.312.3454.0	50
4 Универсальное крепление		05.583.0153.0	50

Технические характеристики			
Материал корпуса	PA 6	UL 94-HB	
Материал основания	PA 66	UL 94-V2	
Материал лицевой панели	PC	UL 94-HB	
Размеры корпуса Ш x В x Г (мм)	70,5 x 74 x 96		
Размеры платы Ш x В x Г (мм)	Плата А 93 x 67, Плата В 63 x 67		

wiebox WEB 7
печатная плата




wiebox WEB 9



Корпуса поставляются в разобранном виде, без печатной платы

ЧЕРТЕЖ


wiebox WEB 9
универсальное крепление



Наименование	Тип	Каталожный номер Н/У	
wiebox WEB 9	Комплект		
С универсальным креплением, без печатной платы		87.090.0053.0	10
С креплением на TS35, без печатной платы		по запросу	10
wiebox WEB 9			
1 Корпус	1 часть	01.001.5353.0	50
1 Корпус	1 часть	01.001.5353.0	50
2 Лицевая панель, без маркировки	1 часть	04.312.3554.0	50
4 Универсальное крепление		05.583.0153.0	50


Технические характеристики			
Материал корпуса	PA 6	UL 94-HB	
Материал основания	PA 66	UL 94-V2	
Материал лицевой панели	PC	UL 94-HB	
Размеры корпуса Ш x В x Г (мм)	93 x 74 x 96		
Размеры платы Ш x В x Г (мм)	Плата А 93 x 89,6, Плата В 63 x 89,6		

wiebox WEB 9
печатная плата






Монтажные рейки



Наименование	Тип	Каталожный номер Н/У	
Монтаж. рейка TS35 (H=7,5 мм, L=2 м)	35 x 27 x 7,5 EN 50022	98.300.0000.0	1
Монтаж. рейка TS35 (H=15 мм, L=2 м)	35 x 24 x 15 EN 50022	98.360.0000.0	1
Монтаж. рейка TS32 (H=15 мм, L=2 м) G-профиль	9006 EN 50035 G-32	98.190.0000.0	1

Концевые зажимы



Наименование	Тип	Каталожный номер Н/У	
Конц. зажим полиамид, 8 мм TS 35	9708/2 S 35	Z5.522.8553.0	100
Конц. зажим полиамид, U-проф, 10 мм	WE 1/U	Z5.523.5753.0	100
Конц. зажим без винт. 8 мм TS 35	WEF 1/35	Z5.523.9353.0	100
Конц. зажим без винт. 17,5 мм TS 35 с возможностью обозначения	WEF 1 BS/35	69.920.1053.0	100
Конц. зажим без винт. 8 мм TS 35 с возможностью обозначения	WEF 1 BSS/35	69.920.1253.0	100

Кабельные наконечники



НАКОНЕЧНИКИ С ИЗОЛЯЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ
Материалы:

Рукав: полипропилен, термостойкость 105 ° C, устойчивость к утечке
Трубка: E-Cu, гальванически луженая

Сечение, мм²	Цвет		Каталожный номер	Н/У
Кабельные наконечники с изоляционным материалом в соответствии с DIN 46 228 T4				
0,5	norm.	белый	06.600.2027.0	500
0,75	norm.	серый	06.600.2127.0	500
1,0	norm.	красный	06.600.2227.0	500
1,5	norm.	черный	06.600.2327.0	500
1,5	long	черный	06.600.2427.0	500
2,5	norm.	синий	06.600.2527.0	500
2,5	norm.	синий	06.600.2627.0	500
4,0	norm.	серый	06.600.2727.0	500
4,0	long	серый	06.600.2827.0	100
6,0	norm.	желтый	06.600.2927.0	100
6,0	long	желтый	06.600.3027.0	100
10,0	norm.	красный	06.600.3127.0	100
10,0	long	красный	06.600.3227.0	100
16,0	norm.	синий	06.600.3327.0	100
16,0	long	синий	06.600.3427.0	100
25,0	mid-length	желтый	06.600.3527.0	50

НАКОНЕЧНИКИ БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
Материалы:

Трубка: E-Cu, гальванически луженая

Сечение, мм²	Цвет		Каталожный номер	Н/У
Кабельные наконечники без изоляционным материалом в соответствии с DIN 46 228 T1				
0,5	norm.	белый	06.600.4027.0	500
0,75	norm.	серый	06.600.4127.0	500
1,0	norm.	красный	06.600.4227.0	500
1,5	norm.	черный	06.600.4327.0	500
2,5	long	черный	06.600.4427.0	500
4,0	norm.	синий	06.600.4527.0	500
6,0	norm.	синий	06.600.4627.0	100
10,0	norm.	серый	06.600.4727.0	100
16,0	long	серый	06.600.4827.0	100
25,0	norm.	желтый	06.600.4927.0	100
35,0	long	желтый	06.600.5027.0	50

КЛЕММЫ И РАЗЪЕМЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ КОРПУСОВ WIEBOX WEB

В нашем каталоге и обзорной брошюре вы найдете подходящие клеммы и разъемы для печатных плат с шагом от 2,5 мм до 10 и 16 мм.

ШАГ 3,5 мм




Вилки для установки на печатную плату



Вилки для установки на кабель 1,5 мм²

ШАГ 3,5 мм




Клеммы для установки на печатную плату



ШАГ 5 мм



Клеммы для установки на кабель



Штифты для установки на печатную плату



БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ В КАТАЛОГЕ WIECON



WIECON®
Клеммы и разъемы для печатных плат




WIECON® ОБЗОР
Клеммы и разъемы для печатных плат



GST18®

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА.

Распределительные коробки Wieland GST® позволяют оперативно создавать решения для подключения периферийных устройств при помощи предварительно оконеченных соединителей серии gesis®GST.




ОСОБЕННОСТИ

- + Легкоудаляемые фрагменты корпуса для установки соединителей
- + Программный конфигуратор распредкоробок
- + Цветовая и механическая кодировки



WIEBOX GST18® · ЗАКРЫТЫЕ КОРПУСА

wiebox GST18®




Наименование	Каталожный номер	Н/У
Пустой корпус с 4 защелками для GST18®	99.508.0028.0	10

Технические характеристики		
Материал корпуса	PA 6	UL 94-V2
Размеры корпуса Ш x В x Г (мм)	85 x 73 x 25,6	
Цвет	светло-серый RAL 7035	

Этот корпус также подходит для многоуровневых распределительных решений.
Предварительно подключенные соединения доступны по запросу.
Можно разместить максимум 7 полюсов с каждой стороны.

ЧЕРТЕЖ

wiebox GST18®



GST18® · BLACKBOX + WHITEBOX



GST18®
BLACKBOX




Наименование	Каталожный номер	Н/У
GST18® BLACKBOX 3-пол. разъемы, 1 вход, 7 выходов	99.238.0028.0	1
GST18® BLACKBOX 5-пол. разъемы, 1 вход, 7 выходов, пофазное распредел.	99.237.0028.0	1
GST18® BLACKBOX 3-пол. разъемы, 2 входа, 6 выходов	99.202.0028.0	1

Технические характеристики		
Материал корпуса	ABS	UL 94-V0
Размеры корпуса Ш x В x Г (мм)	171 x 120 x 30,5	


Другие варианты внутренней коммутации поставляются по запросу.

ЧЕРТЕЖ


GST18® 3-пол. разъемы,
1 вход, 7 выходов



GST18® 5-пол. разъемы,
1 вход, 7 выходов, пофазное распредел.



GST18® 3-пол. разъемы,
2 входа, 6 выходов



GST18®
WHITEBOX





Наименование	Тип	Каталожный номер	Н/У
Н-распределитель черный / голубой	GST® 18i6	G1.966.0000.7	1
Н-распределитель черный	GST® 18i4	99.502.0028.0	1

Технические характеристики		
Материал корпуса	ABS	UL 94-V2
Размеры корпуса Ш x В x Г (мм)	70 x 54 x 53,5	

Другие конфигурации можно найти в главном каталоге **gesis®** GST.
Другие варианты внутренней коммутации поставляются по запросу.

ЧЕРТЕЖ



GST18® · АКСЕССУАРЫ



РАЗЪЕМЫ GST18®




Наименование	Маркировка полюсов	Каталожный номер		Н/У
		Розетка	Вилка	
РАЗЪЕМ GST18® 3-пол. черный	L, N, PE	92.031.3258.1	92.032.3358.1	1
РАЗЪЕМ GST18® 4-пол. черный	2, N, PE, 1	92.041.3253.1	92.042.3353.1	1
РАЗЪЕМ GST18® 5-пол. черный	3, N, PE, 2, 1	92.051.3253.1	92.052.3353.1	1

Технические характеристики	
Номинальное напряжение	250 V
Номинальный ток	20 A
Номинальное импульсное напряжение	4 kV
Степень защиты	IP20
Длина снятия изоляции	7 мм +/-1
Защелка	Да
Сечение многожильного провода	0,75-4 мм²
Сечение одножильного провода	0,75-4 мм²
Материал корпуса	Полиамид

ЧЕРТЕЖ

GST18® 3-пол. разъемы



Доступны следующие цвета / кодировки (в зависимости от количества полюсов):
белый, серый, красный, пастельно-синий, светло-голубой, зеленый, бирюзовый, коричневый.

Обратите внимание, что разъемы имеют только одну точку подключения на полюс.
Для подключения двух проводников на полюс существуют определённые ограничения.
Все предварительно собранные коробки проходят тестирование.
Помимо цветовой кодировки все разъемы имеют механическую кодировку.
Полную информацию о разъемах и соединителях серии **gesis®** GST смотрите в каталоге GST.



Подробную информацию о продукции
компании **WIELAND ELECTRIC GmbH**
вы можете найти на сайте
<http://www.wieland-electric.ru/>

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:



WIECON®
Клеммы и разъемы
для печатных плат



WIECON® ОБЗОР
Клеммы и разъемы
для печатных плат



GESIS® GST
Разъемы и соединители для
применения в зданиях и
сооружениях



SAFETY
Компоненты промышленной
безопасности на производстве



SELOS/FASIS
Наборные клеммы для установки
на DIN рейку



Тел.:

+7 (343) 372-92-40

E-mail:

support@wieland-electric.ru
info@wieland-electric.ru


Информационные материалы



selos/fasis

наборные клеммы
на DIN рейку



revos

промышленные
разъемы



safety

системы промышленной
безопасности



gesis®GST

разъемы и соединители со
степенью защиты IP40



gesis®RST

герметичные
разъемы и соединители




podis®

система плоских
кабелей



interface

компоненты промышлен-
ной автоматизации



gesis®NRG

система плоских
кабелей



wienet

промышленный
Ethernet