

DŁAWNICE KABLOWE Z PODWÓJNĄ USZCZELKĄ, MOSIĄDZ NIKLOWANY, UL/CSA



Dławnice kablowe Anaconda UL/CSA, mosiądz niklowany, podwójna uszczelka

Dławnice kablowe Anaconda cechują się szerokim zakresem mocowania i mogą być stosowane w wielu aplikacjach. Klasa szczelności IP 68, gwint ISO oraz NPT. Dwuwarstwowa uszczelka umożliwia rozszerzony zakres uszczelnienia. Uszczelki wykonane są z gumy EPDM o klasie V0, przetestowane i certyfikowane zgodnie z normą EN45545-2, klasyfikacja (HL1 / HL2 / HL3) dla aplikacji kolejowych. Stosując kabel o większej średnicy, można zastosować jedną większą uszczelkę, w przypadku małych średnic kabli i przewodów obie uszczelki zaciskowe powinny być użyte. Posiadają certyfikat UL / CSA.

Konstrukcja:

Budowa: Dławnica z mosiądzu niklowanego składa się z trzech części (korpusu, nakrętki kontrującej, uszczelki dwuwarstwowej).

Materiał: Korpus oraz nakrętka kontrująca wykonane z mosiądzu niklowanego. Uszczelka z gumy EPDM.

Dopuszczenia: UL-514B i CSA C 22.2 (UL/CSA dokument # E 500099), odpowiednie do stosowania w niebezpiecznym środowisku zgodnie z NEC:

- Artykuł 501.10 (B) (2) Class I, Division 2.
- Artykuł 502.10 (A) (2) i (B) (2) Class II, Division 1 i 2.
- Artykuł 503.10 (A) (3) i (B). Class III, Division 1 i 2. Odpowiednie do aplikacji kolejowych HL 1, HL 2 i HL 3 zgodnie z normą EN 45545-2, EN 45545-3, R22 i R23. **Temperatura:** -45 °C do +105 °C stała temperatura pracy. **Klasa szczelności:** IP 68. **Kolor:** Metaliczny.

Dławnica kablowa ISO, męska, mosiądz niklowany (dwuwarstwowa uszczelka EPDM)



Gwint	Zakres uszczelnienia (mm)		Rozmiary (mm)					Stand. opak.	Numer Kat.	Waga (Kg/100)
	S 1 + S 2*	S 1	A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	4,0 - 6,5	6,5 - 8,5	32	10	17	-	18	10	736.716.1**	3,0
M20 x 1,5	4,0 - 6,5	6,5 - 8,5	32	10	17	-	22	10	736.717.1	3,7
M20 x 1,5	6,0 - 9,0	9,0 - 12	35	10	22	-	22	10	736.720.1	3,8
M25 x 1,5	6,0 - 9,0	9,0 - 12	36	10	22	-	27	5	736.722.1	5,3
M25 x 1,5	10,5 - 14	14 - 17	38	10	27	-	27	5	736.725.1	5,8
M32 x 1,5	10,5 - 14	14 - 17	40	12	27	-	35	5	736.728.1	9,0
M32 x 1,5	15,5 - 20	20 - 24	42	12	35	-	35	5	736.732.1	9,9
M40 x 1,5	15,5 - 20	20 - 24	43	13	35	-	43	2	736.735.1	14,3
M40 x 1,5	22 - 27	27 - 31	45	13	43	-	43	2	736.740.1	15,2
M50 x 1,5	22 - 27	27 - 31	46	14	43	-	55	2	736.745.1	21,5
M50 x 1,5	29,5 - 35	35 - 40	50	14	53	-	55	2	736.750.1	23,0

*Dla zastosowań UL / CSA wymagających zdolności przytrzymywania kabli i zniesienia siły naciągu 159 N, skoryguj wskazaną minimalną średnicę mocowania dla podwójnej uszczelki o 1,5 mm.

** Rozmiar M16x1,5 UL recognition (UR) zamiast of UL listing.

Dławnica kablowa NPT, męska, mosiądz niklowany (dwuwarstwowa uszczelka EPDM) z uszczelką NBR i nakrętką



Gwint	Zakres uszczelnienia (mm)		Rozmiary (mm)					Stand. opak.	Numer Kat.	Waga (Kg/100)
	S 1 + S 2*	S 1	A	B	C	D	E			
1/2" NPT	4,0 - 6,5	6,5 - 9,5	36	14	17	-	24	10	738.712.2	4,6
1/2" NPT	6,0 - 9,0	9,0 - 12	39	14	22	-	24	10	738.716.2	5,1
3/4" NPT	6,0 - 9,0	9,0 - 12	40	14	22	-	30	5	738.718.2	6,8
3/4" NPT	10,5 - 14	14 - 17	42	14	27	-	30	5	738.720.2	7,3
1" NPT	10,5 - 14	14 - 17	44	16	27	-	38	5	738.723.2	10,9
1" NPT	15,5 - 20	20 - 24	46	16	35	-	38	5	738.726.2	11,8
1.1/4" NPT	15,5 - 20	20 - 24	46	16	35	-	48	2	738.730.2	17,5
1.1/4" NPT	22 - 27	27 - 31	48	16	43	-	48	2	738.735.2	18,5
1.1/2" NPT	22 - 27	27 - 31	50	18	43	-	55	2	738.738.2	23,5
1.1/2" NPT	29,5 - 35	35 - 40	64	18	53	-	55	2	738.740.2	30,0

*Dla zastosowań UL / CSA wymagających zdolności przytrzymywania kabli i zniesienia siły naciągu 159 N, skoryguj wskazaną minimalną średnicę mocowania dla podwójnej uszczelki o 1,5 mm.