

OSRAM OSTAR Projection Compact

Datasheet

Version 1.3

KB CSLNM1.14



Compact light source with isolated heat sink for improved heat dissipation and high current chip technology for increased light output.

Features:

- **Package:** white molded SMD ceramic package
- **Technology:** ThinGaN (UX:3)
- **Viewing angle at 50 % I_V:** 120°
- **Color:** blue (455 nm)
- **ESD - withstand voltage:** 8 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)

Applications

- Projection
- Headup Display

Kompakte Lichtquelle mit isolierter Wärmesenke für verbesserte Wärmeableitung und Hochstromchiptechnologie für mehr Lichtausbeute.

Besondere Merkmale:

- **Gehäusetyp:** weißes gemoldetes SMD Keramikgehäuse
- **Technologie:** ThinGaN (UX:3)
- **Abstrahlwinkel bei 50 % I_V:** 120°
- **Farbe:** blau (455 nm)
- **ESD - Festigkeit:** 8 kV nach ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Klasse 3B)

Anwendungen

- Projektion
- Headup Display

Ordering Information
Bestellinformation

Type: Typ:	Radiant Power ^{1) page 23} Strahlungsleistung ^{1) Seite 23} $I_F = 1000 \text{ mA}$ $\Phi_E [\text{mW}]$	Ordering Code Bestellnummer
KB CSLNM1.14-3V6A-46	900 ... 1400	Q65112A3602
KB CSLNM1.14-5A7A-23	1120 ... 1590	Q65112A4457

Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. KB CSLNM1.14-5A7A-23 means that only one group 5A, 6A, 7A will be shippable for any packing unit.

In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit. E. g. KB CSLNM1.14-5A7A-23 means that only one wavelength group 2,3 will be shippable. KB CSLNM1.14-5A7A-23 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.

Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. KB CSLNM1.14-5A7A-23 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen 5A, 6A, 7A enthalten ist.

Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. KB CSLNM1.14-5A7A-23 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Wellenlängengruppen 2,3 enthalten ist (siehe Seite 5). KB CSLNM1.14-5A7A-23 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.

Maximum Ratings
Grenzwerte

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Operating temperature range Betriebstemperatur	T_{op}	-40 ... 125	°C
Storage temperature range Lagertemperatur	T_{stg}	-40 ... 125	°C
Junction temperature Sperrschichttemperatur	T_j	150	°C
Forward current Durchlassstrom ($T_S = 25\text{ °C}$)	I_F	40 ... 3000	mA
Forward current pulsed Durchlassstrom gepulst ($D = 0.5$; $f = 120\text{ Hz}$; $T_S = 25\text{ °C}$)	$I_{F\ pulse}$	3300	mA
Reverse voltage Sperrspannung ($T_S = 25\text{ °C}$)	V_R	not designed for reverse operation	V
ESD withstand voltage ESD Festigkeit (acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class 3B)	V_{ESD}	8	kV

Characteristics ($T_S = 25\text{ °C}$; $I_F = 1000\text{ mA}$)

Kennwerte

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Wavelength at peak emission Wellenlänge d. emittierten Lichtes (typ.)	λ_{peak}	450	nm
Dominant Wavelength ^{2) page 23} Dominantwellenlänge ^{2) Seite 23} (typ.)	λ_{dom}	455	nm
Viewing angle at 50 % I_V Abstrahlwinkel bei 50 % I_V (typ.)	2ϕ	120	°
Forward voltage ^{3) page 23} Durchlassspannung ^{3) Seite 23} (min.)	V_F	2.75	V
(typ.)	V_F	3.00	V
(max.)	V_F	3.50	V
Partial Flux acc. CIE 127:2007 Partieller Fluss (typ.)	$\Phi_{E/V, 120^\circ}$	0.76	
Radiating surface Abstrahlende Fläche (typ.)	A_{color}	1.00 x 1.00	mm ²
Real thermal resistance junction / solder point ^{4) page 23} (typ.)	$R_{\text{th JS real}}$	4.1	K/W
(max.)	$R_{\text{th JS real}}$	4.9	K/W
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad ^{4) Seite 23}			
"Electrical" thermal resistance junction / solder point ^{4) page 23} (typ.)	$R_{\text{th JS el}}$	2.7	K/W
(max.)	$R_{\text{th JS el}}$	3.3	K/W
"Elektrischer" Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad ^{4) Seite 23} (with efficiency $\eta_e = 33\%$)			

Brightness Groups
Helligkeitsgruppen

Group Gruppe	Radiant Power ^{1) page 23} Strahlungsleistung ^{1) Seite 23} (min.) Φ_E [mW]	Radiant Power ^{1) page 23} Strahlungsleistung ^{1) Seite 23} (max.) Φ_E [mW]
	3V	900
4V	1000	1120
5A	1120	1250
6A	1250	1400
7A	1400	1590

Dominant Wavelength Groups ^{2) page 23}
Dominant Wellenlängengruppen ^{2) Seite 23}

Group Gruppe	blue	
	(min.) λ_{dom} [nm]	(max.) λ_{dom} [nm]
2	445	449
3	449	453
4	453	457
5	457	461
6	461	465

Note: No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.

Group Name on Label**Gruppenbezeichnung auf Etikett**

Example: 5A-2

Beispiel: 5A-2

Brightness Helligkeit	Wavelength Wellenlänge
5A	2


Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.

Relative Spectral Emission - $V(\lambda) = \text{Standard eye response curve}$ ^{5) page 23}

Relative spektrale Emission - $V(\lambda) = \text{spektrale Augenempfindlichkeit}$ ^{5) Seite 23}


$\Phi_{rel} = f(\lambda); T_J = 25\text{ }^\circ\text{C}; I_F = 1000\text{ mA}$



Radiation Characteristics ^{5) page 23}

Abstrahlcharakteristik ^{5) Seite 23}


$I_{rel} = f(\phi); T_J = 25\text{ }^\circ\text{C}$



Relative partial flux ^{5) page 23}


Relativer zonaler Lichtstromanteil ^{5) Seite 23}

$$\Phi_V(2\phi)/\Phi_V(180^\circ) = f(\phi); T_J = 25^\circ\text{C}$$




Forward Current ^{5) page 23 , 6) page 23}
Durchlassstrom ^{5) Seite 23 , 6) Seite 23}

$$I_F = f(V_F); T_J = 25\text{ }^\circ\text{C}$$



Relative Radiant Power ^{5) page 23 , 6) page 23}
Relative Strahlungsleistung ^{5) Seite 23 , 6) Seite 23}


$$\Phi_E / \Phi_E(1000\text{ mA}) = f(I_F); T_J = 25\text{ }^\circ\text{C}$$



Dominant Wavelength ^{5) page 23}

Dominante Wellenlänge ^{5) Seite 23}


$$\Delta\lambda_{\text{dom}} = f(I_F); T_J = 25\text{ }^\circ\text{C}$$



Relative Forward Voltage ^{5) page 23}

Relative Vorwärtsspannung ^{5) Seite 23}


$$\Delta V_F = V_F - V_F(25\text{ °C}) = f(T_j); I_F = 1000\text{ mA}$$



Relative Radiant Power ^{5) page 23}

Relative Strahlungsleistung ^{5) Seite 23}


$$\Phi_E / \Phi_E(25\text{ °C}) = f(T_j); I_F = 1000\text{ mA}$$



Dominant Wavelength ^{5) page 23}


Dominante Wellenlänge ^{5) Seite 23}

$$\Delta \lambda_{\text{dom}} = \lambda_{\text{dom}} - \lambda_{\text{dom}}(25\text{ °C}) = f(T_j); I_F = 1000\text{ mA}$$




Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom

$I_F = f(T)$




Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$

D: Duty cycle




Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$

D: Duty cycle




**Permissible Frequency Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(D)$**

f: Frequency




**Permissible Frequency Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(D)$**

f: Frequency



Package Outline ^{7) page 23}
Maßzeichnung ^{7) Seite 23}




general tolerance ± 0.1
 lead finish Au

C63062-A4312-A3 -03


Approximate Weight:	36 mg
Gewicht:	36 mg
Mark:	Cathode
Markierung:	Kathode

Electrical Internal Circuit
Internes Elektrisches Schaltbild



ESD Protection





Recommended Solder Pad ^{7) page 23}
Empfohlenes Lötpaddingesign ^{7) Seite 23}



Reflow soldering
Reflow-Löten



Component Location on Pad



board material selection has high impact on system reliability




E062.3010.208 -02

Recommended Solder Pad ^{7) page 23}
Empfohlenes Lötpadding ^{7) Seite 23}



Reflow soldering
 Reflow-Löten

Alternative recommended Solder Pad / Alternatives Lötpaddingdesign

Alternative Solder pad design for pedestal MCPCB



Component Location on Pad



board material selection has high impact on system reliability

E062.3010.237-01

Note:

For superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere. Package not suitable for any kind of wet cleaning or ultrasonic cleaning.

Anm.:

Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu erreichen, empfehlen wir, unter Standard-Stickstoffatmosphäre zu löten. Das Gehäuse ist für alle Arten einer nasschemischen Reinigung und Ultraschallreinigung nicht geeignet.

Reflow Soldering Profile Reflow-Lötprofil

Product complies to MSL Level 2 acc. to JEDEC J-STD-020E




OHA04612

Profile Feature Profil-Charakteristik	Symbol Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Unit Einheit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s
Time t_S T_{Smin} to T_{Smax}	t_S	60	100	120	s
Ramp-up rate to peak*) T_{Smax} to T_P			2	3	K/s
Liquidus temperature	T_L		217		°C
Time above liquidus temperature	t_L		80	100	s
Peak temperature	T_P		245	260	°C
Time within 5 °C of the specified peak temperature $T_P - 5$ K	t_p	10	20	30	s
Ramp-down rate* T_P to 100 °C			3	6	K/s
Time 25 °C to T_P				480	s

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component

* slope calculation DT/Dt : Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

Taping ^{7) page 23}
Gurtung ^{7) Seite 23}



C63062-A4312-B3-03

Tape and Reel Gurtverpackung

12 mm tape with 1000 pcs. on 180 mm reel




Tape dimensions [mm] Gurtmaße [mm]

W	P ₀	P ₁	P ₂	D ₀	E	F
12 + 0.3 / - 0.1	4 ± 0.1	4 ± 0.1 or 8 ± 0.1	2 ± 0.05	1.5 ± 0.1	1.75 ± 0.1	5.5 ± 0.05



Reel dimensions [mm] Rollenmaße [mm]

A	W	N _{min}	W ₁	W _{2max}
180	12	60	12.4 + 2	18.4


Barcode-Product-Label (BPL)
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)



Transportation Packing and Materials
Kartonverpackung und Materialien



Dry Packing Process and Materials Trockenverpackung und Materialien



OHA00539

Note:

Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.

Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.

Anm.:

Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte.

Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

Dimensions of transportation box in mm

Width Breite	Length Länge	Height Höhe
195 ± 5	195 ± 5	30 ± 5

Notes

The evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LED specified in this data sheet fall into the class Moderate risk (exposure time 0.25 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.

This LED contains metal materials. Corroded metal may lead to a worsening of the optical performance of the LED and can in the worst case lead to a failure of the LED. Do not expose this LED to aggressive atmospheres. Note, that corrosive gases may as well be emitted from materials close to the LED in the final product.

Hinweise

Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Im Risikogruppensystem dieser CIE-Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende Gruppenanforderung - Moderate risk (Expositionsdauer 0,25 s). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B. Autoscheinwerfer), kann ein temporär eingeschränktes Sehvermögen oder auch Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.

Diese LED enthält teilweise metallische Bestandteile. Korrodiertes Metall kann zu einer Verschlechterung der optischen Eigenschaften und im schlimmsten Fall zum Ausfall der LED führen. Diese LED darf aggressiven Bedingungen nicht ausgesetzt werden. Es ist zu beachten, dass korrosive Gase auch von Materialien emittiert werden können, die sich im Endprodukt in unmittelbarer Umgebung der LED befinden.

Disclaimer

Language english will prevail in case of any discrepancies or deviations between the two language wordings.

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

**) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer

Bei abweichenden Angaben im zweisprachigen Wortlaut haben die Angaben in englischer Sprache Vorrang.

Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Glossary

- 1) **Brightness:** Brightness values are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of $\pm 8\%$ and an expanded uncertainty of $\pm 11\%$ (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$).
- 2) **Wavelength:** The wavelength is measured at a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of ± 0.5 nm and an expanded uncertainty of ± 1 nm (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$).
- 3) **Forward Voltage:** The forward voltage is measured during a current pulse of typically 8 ms, with an internal reproducibility of ± 0.05 V and an expanded uncertainty of ± 0.1 V (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$).
- 4) **Thermal Resistance:** $R_{th\ max}$ is based on statistic values (6σ).
- 5) **Typical Values:** Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 6) **Characteristic curve:** In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher differences between single LEDs within one packing unit.
- 7) **Tolerance of Measure:** Unless otherwise noted in drawing, tolerances are specified with ± 0.1 and dimensions are specified in mm.

Glossar

- 1) **Helligkeit:** Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von $\pm 8\%$ und einer erweiterten Messunsicherheit von $\pm 11\%$ gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 2) **Wellenlänge:** Die Wellenlänge wird während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von $\pm 0,5$ nm und einer erweiterten Messunsicherheit von ± 1 nm gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 3) **Durchlassspannung:** Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von $\pm 0,05$ V und einer erweiterten Messunsicherheit von $\pm 0,1$ V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 4) **Wärmewiderstand:** $R_{th\ max}$ basiert auf statistischen Werten (6σ).
- 5) **Typische Werte:** Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 6) **Kennlinien:** Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Abweichungen zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.
- 7) **Maßtoleranz:** Wenn in der Zeichnung nicht anders angegeben, gilt eine Toleranz von $\pm 0,1$. Maße werden in mm angegeben.

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；
按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。