

TIW C120950

- Part # : TIW C120950
- Description : 1/2" impact wrench
- Mecanism: Double hammer
- Square drive : 1/2"
- Max loosening torque : 949 N/m
- Air consumption : 125 l/min.
- Rotation speed : 8000 rpm
- Inlet thread : 1/4" BSPF
- Inlet hose : 10 mm (3/8")
- Working pressure : 6,3 bar
- Sound level : 92 dBa
- Vibrations : 7,5 m/s²
- Lenght : 193 mm
- Weight : 2,15 kg
- Material : All aluminium body
- Tightening : 3 positions
- Loosening : 1 position
- benefits : Extremely heavy duty, light, easy, balanced



Applications



PREVOST SAS – C.S. 90208 - 74942 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX - France

Tel. +33 (0)4 50 64 04 45 - Fax. +33 (0)4 50 64 00 10 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Dans un souci d'apporter un meilleur service à ses clients, la société PREVOST se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de sa gamme, sans préavis