

Болторезы EKF Master


 HRC
56-60

MASTER

EAC

Болторезы серии Master применяются для резки арматурных стержней различного диаметра, проволоки, тросов, труб, шпилек, болтов и других метизов круглого, квадратного, шестигранного сечения из стали или более мягких металлов. В процессе работы усилие прикладывается к длинным рычагам-рукояткам, посредством которых оно, возросшее в несколько раз, передается на режущие элементы – губки или головки. Благодаря такой конструкции инструмент позволяет разрезать относительно толстые элементы с приложением небольших физических усилий. Благодаря специально подобранным размерам и диапазону резки болторезы особенно удобно применять при прокладке и монтаже кабельных лотков.



Особая патентованная форма режущей части для длительной службы



Зональная закалка режущей части для улучшения эксплуатационных свойств



Конструкция с двойным рычагом, позволяющим снизить физические усилия



Комбинированные ручки, изготовленные из прочной инструментальной стали и имеющие накладку из резины или полимерных материалов



Наличие регулируемого зазора между режущими элементами для возможности самостоятельной заточки в случае износа

Наименование	Максимальный диаметр разрезаемого болта, мм		Назначение	Длина, мм	Артикул
	HRC < 20	HRC < 40			
Болторез ручной БР-450 EKF Master	8	6	<ul style="list-style-type: none"> Особая патентованная форма режущей части для длительной службы. Ровный, чистый срез обеспечивает сохранность резьбы на болтах или винтах. Зональная закалка режущей части для улучшения эксплуатационных свойств. Конструкция с двойным рычагом, позволяющим снизить физические усилия. Комбинированные ручки, изготовленные из прочной инструментальной стали и имеющие накладку из резины или полимерных материалов. Наличие регулируемого зазора между режущими элементами для возможности самостоятельной заточки в случае износа. 	450	br-02
Болторез ручной БР-600 EKF Master	10	8		600	br-06