

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ SCANDIC СЕРИИ PPB



- 8 Требования по технике безопасности:**
- 8.1 Монтаж светильника, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания квалифицированным специалистом.
 - 8.2 С целью исключения поражения электрическим током, светильник должен быть заземлен.
 - 8.3 Использование светильника допускается только при указанном напряжении сети.
 - 8.4 Не располагать светильник вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
 - 8.5 Светильник ремонту не подлежит. При выходе из строя изделие утилизировать.
- 9 Условия транспортировки и хранения:**
- 9.1 Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.
 - 9.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа С (средние) по ГОСТ 23216-78.
 - 9.3 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях

с естественной вентиляцией при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности не более 98% при 35°C.

- 10 Утилизация:**
- 10.1 Светодиодные светильники относятся к малоопасным твердым бытовым отходам. Изделия необходимо утилизировать путем передачи в специализированные организации по переработке вторичного сырья в соответствии с законодательством стран, где произведена покупка.
- 11 Гарантийные обязательства:**
- 11.1 Гарантийный срок – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
 - 11.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильника, изготовитель ответственность не несет.
 - 11.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.
 - 11.4 Номер партии и дата изготовления нанесены на корпус Изделия в формате XX-YY.ZZZZ, где XX обозначает код завода-изготовителя, YY – месяц, ZZZZ - год.
- 12 Гарантийный талон:**
- 12.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

- 1 Назначение:**
- 1.1 Светильник светодиодный потолочный PPB (далее светильник) предназначен для общего и декоративного освещения жилых, административных и офисных помещений.
 - 1.2 Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~170-265В/50-60Гц. В светильнике, в качестве источника света, используются светодиоды SMD 2835. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.
 - 1.3 Светильник производится в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69, предназначен для использования внутри помещений, нижняя пороговая рабочая температура +1°C, верхняя +40°C.
 - 1.4 Светильник может быть установлен непосредственно на поверхность из нормально воспламеняемых материалов.
- 2 Преимущества**
- 2.1 Светильник светодиодный экономичен в эксплуатации.
- 3 Особенности светильника с пультом**
- 3.1 Светильник имеет функцию регулирования цветовой температуры от 3000К (теплый белый свет) до 6500К (холодный белый свет).
 - 3.2 Светильник имеет возможность регулирования яркости освещения (световой поток регулируется от 10% до 100%).
 - 3.3 Светильник имеет ночной режим (10% мощности).
 - 3.4 Режимы работы регулируются с помощью пульта дистанционного управления (ДУ). Пульт управления входит в комплект.
- 4 Комплектность:**
- 4.1 Светильник, шт. 1
 - 4.2 Пульт дистанционного управления (только для светильников из раздела б) 1
 - 4.3 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт. 1
 - 4.4 Комплект крепления, шт. 1
 - 4.5 Упаковочная коробка, шт. 1

- 5 Подготовка светильника к работе, установка, правила эксплуатации:**
- 5.1 Распаковать светильник, убедиться в его целостности и правильности комплектации.
 - 5.2 Аккуратно извлечь рассеиватель из корпуса светильника.
 - 5.3 Подключить светильник к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами светильника.
 - 5.4 Закрепить светильник на монтажную поверхность при помощи саморезов.
 - 5.5 Установить рассеиватель в корпус светильника.
 - 5.6 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка светильника. Чистка светильника от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
 - 5.7 Светильник не предназначен для эксплуатации в особо сырых и жарких помещениях. Не допустима работа светильника в помещениях с недостаточной вентиляцией.
 - 5.8 Не допускается непрерывная работа светильника более чем 16 часов в сутки.

Номер партии и дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия	
Дата продажи		дд/мм/ гggg	
Адрес продавца		штамп магазина	
Штамп продавца		подпись, штамп продавца	
Покупатель		ФИО, подпись	

RU Изготовитель: «ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед». Флэт А, 9 Флор, Селвин Фэктори Билдинг, 404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай. Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортер): ООО «ВТЛ» 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. Д, пом. 1-Н, офис 115

Гарантия: 2 года.
Дату изготов.: (см. на изделии).
Срок годности: не ограничен.

BY Вытворца: «ОПАЛТЕК (ГК) Лімітэд». Флэт А, 9 Флор, Сэлвін Фэкторі Білдын, 404 Квун-Тонг Роўд, Квун-Тонг, Коулун, Ганконг, Кітай. Зроблена ў Кітаі.

Ўпаўнаважаная арганізацыя (Імпартэр): ІП Кашкан Андрэй Алегавіч. 220025, г. Мінск, вул. Ясеніна д.34, кв. 25
Тэл: +375 (33) 366-33-70

Гарантыя: 2 гады.
Дата вырабу: (гл. на вырабе).
Тэрмін прыдатнасці: не абмежаваны.



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ
<http://jazz-way.com>



6 Технические характеристики светильника РРВ (с пультом):

Мощность, Вт	36/36/72	36/36/72	45/45/90	36/36/72	45/45/90	36/36/72	36/36/72	45/45/90	36/36/72	36/36/72	45/45/90	36/36/72	45/45/90	36/36/72	45/45/90	36/36/72	36/36/72	45/45/90	36/36/72	45/45/90
Входное напряжение, В	-170-265	-170-265	-170-265	-170-265	-170-265	-170-265	-170-265	-170-265	-170-265	-170-265	-170-265	-170-265	-170-265	-170-265	-170-265	-170-265	-170-265	-170-265	-170-265	-170-265
Потребляемый ток, А	0,16	0,16	0,20	0,16	0,16	0,16	0,16	0,20	0,16	0,16	0,16	0,16	0,20	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Световой поток, Лм	5760	5760	7200	5760	5760	5760	5760	7200	5760	5760	5760	5760	7200	5760	5760	5760	5760	5760	5760	5760
Цветовая температура, К	3000-6500	3000-6500	3000-6500	3000-6500	3000-6500	3000-6500	3000-6500	3000-6500	3000-6500	3000-6500	3000-6500	3000-6500	3000-6500	3000-6500	3000-6500	3000-6500	3000-6500	3000-6500	3000-6500	3000-6500
Коэффициент пульсации	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Размеры øДхН/хВхН, мм	380х60	380х60	385х60	385х60	485х55	385х60	385х60	485х55	485х55	485х55	385х60	385х60	485х55	485х55	420х420х55	440х440х55	440х440х55	440х440х55	440х440х55	440х440х55
Форма корпуса	круглый	круглый	круглый	круглый	круглый	круглый	круглый	круглый	круглый	круглый	круглый	круглый	круглый	круглый	квадратный	квадратный	квадратный	квадратный	квадратный	квадратный
Цвет корпуса	белый	серый	белый с планками	белый с планками	белый с планками	белый с планками	белый с планками	белый с планками	белый с планками	белый с планками	белый с планками	белый с планками	белый с планками	белый с планками	серый	серый	белый с планками	белый с планками	белый с планками	серый с планками
Материал корпуса															сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь
Материал рассеивателя															полипропилен	полипропилен	полипропилен	полипропилен	полипропилен	полипропилен
Срок службы, часов	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000

Технические характеристики определенного артикула Изделия указаны на упаковке. Firma производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.

7 Технические характеристики светильника РРВ (без пульта):

Мощность, Вт	24	36	24	36	24	36	24	36	24	36	24	36	24	36	24	36	24	36	24	36
Входное напряжение, В	-170-265	-170-265	-170-265	-170-265	-170-265	-170-265	-170-265	-170-265	-170-265	-170-265	-170-265	-170-265	-170-265	-170-265	-170-265	-170-265	-170-265	-170-265	-170-265	-170-265
Потребляемый ток, А	0,05	0,08	0,05	0,08	0,05	0,08	0,05	0,08	0,05	0,08	0,05	0,08	0,05	0,08	0,05	0,08	0,05	0,08	0,05	0,08
Световой поток, Лм	2000	2880	2000	2880	2000	2880	2000	2880	2000	2880	2000	2880	2000	2880	2000	2880	2000	2880	2000	2880
Цветовая температура, К	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Коэффициент пульсации	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Размеры øДхН/хВхН, мм	ø330х60	ø380х60	ø330х60	ø380х60	ø335х60	ø385х60	ø335х60	ø385х60	ø335х60	ø385х60	ø335х60	ø385х60	ø335х60	ø385х60	330х330х55	420х420х55	330х330х55	420х420х55	315х315х55	340х340х55
Форма корпуса	круглый	круглый	круглый	круглый	круглый	круглый	круглый	круглый	круглый	круглый	круглый	круглый	круглый	круглый	квадратный	квадратный	квадратный	квадратный	квадратный	квадратный
Цвет корпуса	белый	белый	серый	серый	белый с планками	белый с планками	белый с планками	белый с планками	белый с планками	белый с планками	белый с планками	белый с планками	белый с планками	белый с планками	серый	серый	белый с планками	белый с планками	белый с планками	серый с планками
Материал корпуса															сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь
Материал рассеивателя															полипропилен	полипропилен	полипропилен	полипропилен	полипропилен	полипропилен
Срок службы, часов	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000

Технические характеристики определенного артикула Изделия указаны на упаковке. Firma производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.