

Denna ritning är Pressmaster AB:s egendom. Skyddad av gällande lag.
 This drawing is the property of Pressmaster AB. Protected in accordance with prevailing law.

För icke direkt toleranssatta mått gäller toleransklass
 General tolerances if not otherwise stated

NOM DIM MM		TOL CLASS		
From	To	A	B	C
(1)	6	±0.05	±0.1	±0.2
(6)	30	±0.1	±0.2	±0.5
(30)	100	±0.15	±0.3	±0.8
(100)	300	±0.2	±0.5	±1.2
(300)	1000	±0.3	±0.8	±2

Hål / Holes H13


Skarpa kanter brutna där ej annat anges.
 No sharp edges unless otherwise specified.

Rev	Change order	Change: A = Added W = Was D = Deleted	Date	Sign
2	1014252000	UPDATED 41007884	020604	IE


Övriga generella toleranser enligt ritning 4100-4644.
 Additional general tolerances in accordance with drawing 4100-4644.

PÅSEN FÖRSLUTEN GENOM SVETSNING /
 PLASTIC BAG CLOSED BY WELDING

4100-7830



TOLKMÅTT/GAUGE DIMENSION:
 ϕ 1.46 ± 0.05
 ϕ 4.52 ± 0.05

Material		Behandling/Treatment			Status Fristläppt	
Konstr/Design LJ	Ritad/Drawn LJ	Datum/Date 950418	Skala/Scale 2:1	Kontr/Checked TGW	Godk/Approved NE	Ämne/Blank
pressmaster [®] 			Benämning/Denomination PRESSBACKSET 185-7740 DIE SET		Vikt/Weight, gram Art grp 011 Ritn nr/Drawing no 43001846 REV 002	