

СТОЙКА СТ-Р ДВЕ РЕГУЛИРОВКИ



Мы не просто поставим оборудование,
мы решим Вашу задачу!


Стойка установки автоматического аппликатора
для нанесения этикеток сверху



Стойка с основанием «Т» шириной 700 и глубиной 680 мм изготавливается из анодированного алюминия, нержавеющей стали и пластика позволяя устанавливать оборудование в помещениях любой влажности. Основание стойки имеет регулируемые опоры или колеса с блокировкой, с помощью которых стойку можно легко перемещать и жестко фиксировать в месте установки. Ходовые винты регулировок аппликатора с трапециевидной резьбой позволяют изменять положение аппликатора без чрезмерных усилий.



Диапазон положения аппликатора	Диапазон вертикальных перемещений аппликатора	Диапазон горизонтальных перемещений аппликатора
<p>80</p> <p>Вертикальное и горизонтальное положение аппликатора.</p>	<p>Вр</p> <p>Верхнее и нижнее положение аппликатора, вертикальная регулировка.</p>	<p>Гр</p> <p>Левое и правое положения аппликатора, горизонтальная регулировка.</p>



Элементы стоек мм

- А – Вертикальная опора
- В – Вертикальная труба
- Вр – Вертикальная регулировка
- Г – Горизонтальная труба
- Гр – Горизонтальная регулировка
- Вп мин – Минимальная высота верха продукции от пола
- Вп макс – Максимальная высота верха продукции от пола

Размер Модель	А	В	Вр	Г	Гр	Вп
						(мин-макс)
СТ-Р-800-500-430	800	500	350	430	220	695-1125
СТ-Р-800-500-530	800	500	350	530	320	695-1125
СТ-Р-800-600-430	800	600	450	430	220	695-1225
СТ-Р-800-600-530	800	600	450	530	320	695-1225
СТ-Р-800-700-430	800	700	550	430	220	695-1325
СТ-Р-800-700-530	800	700	550	530	320	695-1325
СТ-Р-1000-500-430	1000	500	350	430	220	895-1325
СТ-Р-1000-500-530	1000	500	350	530	320	895-1325
СТ-Р-1000-600-430	1000	600	450	430	220	895-1425
СТ-Р-1000-600-530	1000	600	450	530	320	895-1425
СТ-Р-1000-700-430	1000	700	550	430	220	895-1525
СТ-Р-1000-700-530	1000	700	550	530	320	895-1525
СТ-Р-1200-500-430	1200	500	350	430	220	1095-1525
СТ-Р-1200-500-530	1200	500	350	530	320	1095-1525
СТ-Р-1200-600-430	1200	600	450	430	220	1095-1625
СТ-Р-1200-600-530	1200	600	450	530	320	1095-1625
СТ-Р-1200-700-430	1200	700	550	430	220	1095-1725
СТ-Р-1200-700-530	1200	700	550	530	320	1095-1725

Диапазон высоты продукции указан с учетом изменения положения аппликатора равному 80 мм.
Значения размеров в таблице приведены для установки стоек на опоры, использование колес увеличивает все вертикальные размеры на 60 миллиметров.