



ИПС120-700Т IP67 4300



ООО «ПТК «Аргос-Электрон», 8 800 511-22-82, www.argos-electron.ru



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Гарантия

Полные условия смотрите на странице Гарантия и в паспорте изделия

5

Страна производства

Россия

Корректор мощности

Да, активный

Тип подключения ВХОД

Провод резиновый 0,75 мм²

Тип подключения ВЫХОД

Провод резиновый 0,75 мм²

Расчетное время работы на отказ при $T_a=25^{\circ}\text{C}$, ч

100000

Работа в параллель	да, 2
Форм-фактор <i>Подробнее смотрите в чертеже в документации</i>	43 (PN)

Тип ассортимента	Основной
------------------	----------

ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальный выходной ток, А	0.7
-----------------------------	-----

Диапазон номинальных выходных напряжений, В	85...172
---	----------

Условия измерения: Номинальный выходной ток, А	@ Uп 230 В, Tа=25° С
--	----------------------

Условия измерения: Номинальный выходной ток, диапазон 2, А	None
--	------

Пульсации выходного тока, %	≤ 1%
-----------------------------	------

Условия измерения: Пульсации выходного тока, %	@ Uп 230 В, I ном
--	-------------------

Время включения, с	≤ 1.5
--------------------	-------

Условия измерения: Время включения, с	@ Uп 230 В, Холодный старт
---------------------------------------	----------------------------

Номинальная выходная мощность, Вт	120
-----------------------------------	-----

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная потребляемая мощность, Вт	130
---------------------------------------	-----

Условия измерения: Номинальная потребляемая мощность, Вт	@ Uп 230 В
--	------------

Диапазон напряжений питания AC, В	176...264
-----------------------------------	-----------

Диапазон предельных напряжений питания AC, В	None
--	------

Частота питающей сети, Гц	47 ~ 63
---------------------------	---------

Коэффициент мощности, ≥	0.95
-------------------------	------

Условия измерения: Коэффициент мощности	@ Uп 230 В, P ном
---	-------------------

КПД, %, ≥	93.0
-----------	------

Условия измерения: КПД, %	@ Uп 230 В, P ном
---------------------------	-------------------

ЗАЩИТЫ И ЭМС

Защита от ХХ <i>Наличие защиты от Холостогохода (произвольного отключения светодиодного модуля от источника питания).</i>	Восстанавливается
Максимальное выходное напряжение на холостом ходу, В	195.0
Условия измерения: Максимальное выходное напряжение на холостом ходу, В	@ Uп 230 В, Та=25° С
Защита от КЗ <i>Наличие защиты от Короткого замыкания на ВЫХОДЕ источника питания (замыкание проводов, замыкание светодиодной нагрузки)</i>	Да, полная
Защита от межфазного напряжения (защита 380VAC) <i>Наличие защиты от воздействия повышенного напряжения (до 420В) на ВХОДЕ источника питания.</i>	есть
Грозозащита	есть
Термозащита <i>Наличие защиты от перегрева источника питания. При превышении температуры корпуса драйвера драйвер выключается</i>	есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE)
Степень защиты <i>Степень IP драйвера (пыле-, влагозащита)</i>	IP67
ЭМС 9 кГц – 30 МГц	Соответствует TR TC 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
ЭМС 9 кГц – 300 МГц	False
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ	
Программируемый	нет
DAI	отсутствует

АСУНО-АРГОС	отсутствует
DIM PWM (ШИМ)	отсутствует
DIM 0-10	отсутствует

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды	-40...60
Влажность	Любая

БЕЗОПАСНОСТЬ

Стандарты по общим требованиям безопасности	Соответствует ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
Гальваническая изоляция	есть
Сопротивление изоляции	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм

ГАБАРИТЫ И УПАКОВКА

Длина провода вход, см	31
Длина провода выход, см	31
Упаковка (коробка), длина, мм	285
Упаковка (коробка), ширина, мм	205
Упаковка (коробка), высота, мм	143
Объем упаковки, м3	0.00835
Кол-во в упаковке, шт	9
Вес нетто, кг	5.5
Вес брутто, кг	5.7

ДОКУМЕНТЫ

Габаритный чертеж корпуса

[Загрузить](#)

Паспорт

[Загрузить](#)