

Светодиодная лента (NLS-PRO) — универсальный источник света, позволяющий создавать профессиональные световые решения при интерьерном и наружном применении.

Светодиодная лента Navigator **NLS-PRO**

Лента легко крепится к различным поверхностям, а благодаря гибкости и отсутствию нагрева во время работы ей можно декорировать разнообразные конструкции и предметы, при этом светодиодную ленту можно резать на участки необходимой длины.



Применение

- Интерьерное освещение
- Подсветка ниш подвесных потолков
- Закарнизная подсветка
- Освещение рабочих поверхностей
- Подсветка контуров ступеней, арок, подоконников, дорожек
- Мебельная подсветка
- Аквариумная подсветка
- Рекламная подсветка
- Подсветка в рекламе букв и знаков
- Изготовление световых коробов
- Архитектурная подсветка
- Световой дизайн фасадов
- Оформление витрин
- Новогоднее оформление
- Автомобильный тюнинг

Преимущества

Светодиоды CHIMEI

В светодиодных лентах Navigator NLS-PRO применяются высокоэффективные планарные светодиоды CHIMEI:

- Высокая эффективность – более 50 лм на ватт;
- Срок службы 50 000 часов;
- Стабильность светового потока;
- Четкие цвета;
- Гарантия 1 год.

Двусторонний скотч 3М

В светодиодных лентах Navigator NLS-PRO используется двусторонний скотч «3М», обеспечивающий прочное и долговечное соединение с любой поверхностью.

Силикон

В светодиодных лентах Navigator NLS-PRO для защиты от пыли и влаги (степень защиты IP65) применяется силикон, обеспечивающий долговечность, термостойкость, влагостойкость, прочность и прозрачность.

Особенности эксплуатации

✓ Светодиодную ленту можно разрезать кратно минимальному отрезку 25, 50 или 100 мм (в зависимости от модели). Лента режется по специальным нанесенным линиям.

✓ При подключении необходимо соблюдать полярность, которая указана на ленте и источнике питания.


✓ При подключении к одному каналу источника питания более 5 м светодиодной ленты, рекомендуется каждые последующие 5 м подключать параллельно.

✓ При необходимости создания сложных световых инсталляций рекомендуется использовать гибкие коннекторы Navigator, т.к. недопустимо подвергать ленту изломам и механическим деформациям.

✓ Для диммирования (изменения яркости) и создания динамических сцен необходимо использовать контроллеры Navigator.

✓ При необходимости применения светодиодной ленты на улице необходимо использовать ленту со степенью защиты от влаги и пыли IP65.

✓ Подбор мощности источника питания осуществляется путём перемножения потребляемой мощности одного метра ленты на количество используемых метров. Рекомендуется использовать источник питания с запасом по мощности.



Код продукта	Количество СД, шт/м	Мощность Вт/м	Кратность мин. отрезка, мм	Цвет	IP	Кол-во рулонов в коробке	Штрихкод
NLS-3528W60-4.8-IP20-12V-Pro	60	4.8	50	Холодный белый 4000K	20	80	4670004 71433 1
NLS-3528W60-4.8-IP65-12V-Pro	60	4.8	50	Холодный белый 4000K	65	50	4670004 71434 8
NLS-3528B60-4.8-IP20-12V-Pro	60	4.8	50	Синий	20	80	4670004 71435 5
NLS-3528G60-4.8-IP20-12V-Pro	60	4.8	50	Зеленый	20	80	4670004 71436 2
NLS-3528R60-4.8-IP20-12V-Pro	60	4.8	50	Красный	20	80	4670004 71437 9
NLS-3528Y60-4.8-IP20-12V-Pro	60	4.8	50	Желтый	20	80	4670004 71438 6
NLS-3528RGB60-4.8-IP20-12V-Pro	60	4.8	150	RGB	20	80	4670004 71439 3
NLS-3528W120-9.6-IP20-12V-Pro	120	9.6	25	Холодный белый 4000K	20	80	4670004 71440 9
NLS-3528W120-9.6-IP65-12V-Pro	120	9.6	25	Холодный белый 4000K	65	50	4670004 71441 6
NLS-5050W60-14.4-IP20-12V-Pro	60	14.4	50	Холодный белый 4000K	20	80	4670004 71442 3
NLS-5050W60-14.4-IP65-12V-Pro	60	14.4	50	Холодный белый 4000K	65	50	4670004 71443 0
NLS-5050RGB30-7.2-IP20-12V-Pro	30	7.2	100	RGB	20	80	4670004 71444 7
NLS-5050RGB30-7.2-IP65-12V-Pro	30	7.2	100	RGB	65	50	4670004 71445 4
NLS-5050RGB60-14.4-IP20-12V-Pro	60	14.4	50	RGB	20	80	4670004 71446 1
NLS-5050RGB60-14.4-IP65-12V-Pro	60	14.4	50	RGB	65	50	4670004 71447 8

Все характеристики продукции Навигатор строго соответствуют заявленным на упаковке.