


**AMP HV-100  
Federleisten, bestückt,  
(Fortsetzung)**


**180°-Ausführung**



**AMP HV-100  
Receptacles, Loaded  
(continued)**


**Vertical Mount**

**Steckrichtung von oben,  
zweireihig,  
vergoldet  
Bauhöhe 7,0 mm  
und 8,5 mm**




**Top Entry,  
Double Row,  
Gold Plated  
Total Height 7.0 mm  
and 8.5 mm**

\*\* Lage des Kontaktpunkts



\*\* Position of contact point

**Empfohlenes  
Leiterplatten-Lochbild**



**Recommended  
PC Board Layout**

Polzahl No. of Positions	Bestell-Nummer/Part Number		Packungseinheit Packaging Unit	Bestell-Nummer/Part Number	
	Bauhöhe 7,0 mm* Total Height 7.0 mm*			Bauhöhe 8,5 mm Total Height 8.5 mm	
2 x 2	215307-2	352	215309-2	352	
2 x 3	215307-3	240	215309-3	240	
2 x 4	215307-4	184	215309-4	184	
2 x 5	215307-5	144	215309-5	144	
2 x 6	215307-6	120	215309-6	120	
2 x 7	215307-7	104	215309-7	104	
2 x 8	215307-8	88	215309-8	88	
2 x 9	215307-9	80	215309-9	80	
2 x 10	1-215307-0	72	1-215309-0	72	
2 x 11	1-215307-1	64	1-215309-1	64	
2 x 12	1-215307-2	64	1-215309-2	64	
2 x 13	1-215307-3	56	1-215309-3	56	
2 x 14	1-215307-4	48	1-215309-4	48	
2 x 15	1-215307-5	48	1-215309-5	48	
2 x 16	1-215307-6	48	1-215309-6	48	

Weitere Polzahlen und/oder Bauhöhen sowie verzinnete Versionen sind auf Anfrage lieferbar.

Other number of positions and/or connector heights as well as tinned versions are available upon request.