

>>> Интерфейсные реле RFT

Монтажные колодки RFT

>>> SRU-S

Описание



New



10/16 Ампер 300 Вольт




Технические характеристики

Тип			SRU05-S	SRU08-S
Номинальная нагрузка	Ток	A	16	10
	Напряжение	B	300	
Диэлектрическая прочность	между катушкой и контактами	В/мин	4000	
	между контактами	В/мин	2500	
Макс. момент затяжки	Нм		-	
Сечение провода	AWG/мм ²		20-14/0.5-2.5	
Окружающая температура	°C		-45~+85	
Вес изделия	г		35	43


Таблица подбора реле, аксессуаров

Колодка	Пластик. фиксатор	Металл. фиксатор	Шильдик маркиров.	Модуль	DIN-рейка	Шинка
SRU05-S	SR20T	-	SR2P	AMD	PFP	ST01CC
SRU08-S						

Размеры (мм)



Схемы подключения



>>> SRU-ST

Описание



New



10/16 Ампер 300 Вольт




Технические характеристики

Тип			SRU05-ST	SRU08-ST
Номинальная нагрузка	Ток	A	16	10
	Напряжение	B	300	
Диэлектрическая прочность	между катушкой и контакт.	В/мин	4000	
	между контактами	В/мин	2500	
Макс. момент затяжки	Нм		-	
Сечение провода	AWG/мм ²		20-14/0.5-2.5	
Окружающая температура	°C		-45~+85	
Вес изделия	г		35	43

Таблица подбора реле, аксессуаров

Колодка	Пластик. фиксатор	Металл. фиксатор	Шильдик маркиров.	Модуль	DIN-рейка	Шинка
SRU05-ST	SR20T	-	SR2P	AMD	PFP	ST01CC
SRU08-ST						

Размеры (мм)



Схемы подключения

