



Инструкция по монтажу и эксплуатации светильника Quest Light. Серия WAY




24v




24v

Коллекция магнитных трековых светильников Quest Light Серия: WAY




Артикул:
Way in 34/15W-3000K Black
Way in 34/15W-4000K Black



Артикул:
Way in 34/10W-3000K Black
Way in 34/10W-4000K Black



Артикул:
Way in 34/5W-3000K Black
Way in 34/5W-4000K Black



Артикул:
Way out 34/6W-3000K Black
Way out 34/6W-4000K Black

1. В предварительно установленный и подключенный к сети (24v) магнитный трек (шинопровод), светильники серии WAY IN устанавливаются в нишу с токопроводящей платой.
2. Крепление светильников внутри трека осуществляется посредством неодимового магнита.
3. Допускается перемещение и установка светильников в трек с подключенным напряжением (24v).

ВНИМАНИЕ!

- Присоединение светильника к треку (шинопроводу) с поврежденной электропроводкой запрещено.
- Перед установкой убедитесь в соответствии напряжения питающей сети системы: 24 В.
- Запрещено допускать попадания воды на корпус светильника

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Введение

Настоящий паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации и установке, предназначен для изучения и технической эксплуатации светильников Quest Light серии WAY (далее по тексту - «Светильник»).

Светильник предназначен для освещения бытовых, административных и общественных помещений с нормальными условиями окружающей среды. Предназначен для работы в сетях переменного тока с напряжением 24В.

Эксплуатация и техническое обслуживание

- Удаление загрязнения с корпуса изделия допускается только при отключенном напряжении.
- Загрязнение может быть удалено сухой или увлажненной не ворсистой тканью.
- Рабочая температура от -20° до +50° С.

Транспортировка, хранение и утилизация

- Изделие пригодно для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским и авиационным транспортом в штатной упаковке, при условии защиты от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Изделие следует хранить в штатной упаковке в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.
- Температура хранения от -60° до +60° С при относительной влажности не более 95%.
- Изделие не содержит токсичных материалов и комплектующих, требующих специальной утилизации.

Технические характеристики

Артикул	Габариты светильника	Мощность	Температура свечения	Тип светильника
Way in 34/15W-3000K Black	400x34x56 мм.	15 Вт	3000K	Неповоротный
Way in 34/15W-4000K Black	400x34x56 мм.	15 Вт	4000K	Неповоротный
Way in 34/10W-3000K Black	266x34x55 мм.	10 Вт	3000K	Неповоротный
Way in 34/10W-4000K Black	266x34x55 мм.	10 Вт	4000K	Неповоротный
Way in 34/5W-3000K Black	130x34x55 мм.	5 Вт	3000K	Неповоротный
Way in 34/5W-4000K Black	130x34x55 мм.	5 Вт	4000K	Неповоротный
Way out 34/6W-3000K Black	266x34x140 мм.	6 Вт	3000K	Поворотный
Way out 34/6W-4000K Black	266x34x140 мм.	6 Вт	4000K	Поворотный

Цвет корпуса: Черный матовый / Материал корпуса: Алюминий / Источник света: LED (светодиод) / Напряжение: DC24v / Угол светового пучка: 120° / Индекс цветопередачи: ≥80 / Диммирование: Да / Режимы управления: DALI, TRIAC, 0-10v

Гарантийные обстоятельства

- Гарантийные обстоятельства на продукцию TM Quest Light в течение 60 месяцев с момента совершения покупки, при условии соблюдения условий эксплуатации, транспортировки и хранения;
- Замена предполагает предварительное тестирование изделия;
- Замене подлежит продукция TM Quest Light, не имеющая видимых механических повреждений изделия;
- Продукция подлежит замене при возврате полной комплектации товара, упаковка которого не повреждена (потеря товарного вида);
- Гарантия распространяется только на ассортимент, проданный через розничную торговую сеть;
- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного талона (указанием даты продажи, наименования изделия, подписи продавца, печати организации продавца).
- Гарантийные обстоятельства не распространяются на:
- Покупателей (юридических и физических лиц), осуществляющих закупку изделий для эксплуатации в производственных помещениях, цехах, складах, холодильных установках и других объектах, условия среды которых превышают предельно допустимые для светильников нормы температуры, влажности, вибраций, запыленности, напряжения сети питания;
- Изделия вышедшие из строя в результате воздействия факторов непреодолимой силы (пожары, затопления и пр.);
- Условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.

Гарантийный талон:

- Гарантийный талон действителен при заполнении всех данных

Дата продажи	Артикул производителя	Количество, шт.
_____	_____	_____

Продавец _____

М.П.



**БЛАГОДАРИМ
ВАС ЗА ПОКУПКУ!**

EAЭС N RU Д-НК.НВ11.В.16225/20
EAЭС RU C-CN.НВ35.В.00325/20



Изготовлено в КНР
Уполномоченная организация / поставщик в РФ:
ООО «ЭЛЕВЕЛ»
Адрес: 111524, г. Москва, ул. Электродная, 13А