

Общие технические характеристики

Наименование параметров		Значение
Номинальное напряжение U_e	переменное	380/50Гц
	постоянное	220
Номинальное напряжение изоляции U_i , В		660
Режим работы		продолжительный
Степень защиты		IP54
Климатическое исполнение и категория размещения		УХЛ2
Материал ножей предохранителей		сталь

Индивидуальные технические характеристики

Артикул	Модель	Тип рубильника	Номинальный рабочий ток рубильника I_e , А	Тип предохранителя	Номинальный рабочий ток предохранителя I_e , А	Количество и диаметр кабельного ввода, шт / мм
ЕТ529123	ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2	ВР32-31 В 31250	100	ПН-2	100	2x27
ЕТ011181	ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2	ВР32-31 В 31250	100	ПН-2	40	
ЕТ011584	ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2	ВР32-31 В 31250	100	ПН-2	63	
ЕТ039253	ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2	ВР32-31 В 31250	100	ППН-33	16	
ЕТ039254	ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2	ВР32-31 В 31250	100	ППН-33	20	
ЕТ008914	ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2	ВР32-31 В 31250	100	ППН-33	25	
ЕТ009756	ЯВЗ-32-IP54 УХЛ2	ВР32-35 В 31250	250	ПН-2	100	3x27
ЕТ013090	ЯВЗ-32-IP54 УХЛ2	ВР32-35 В 31250	250	ПН-2	160	
ЕТ529124	ЯВЗ-32-IP54 УХЛ2	ВР32-35 В 31250	250	ПН-2	250	
ЕТ009758	ЯВЗ-34-IP54 УХЛ2	ВР32-37 В 31250	400	ППН-37	250	3x27
ЕТ529125	ЯВЗ-34-IP54 УХЛ2	ВР32-37 В 31250	400	ППН-37	400	
ЕТ529126	ЯВЗ-36-IP54 УХЛ2	ВР32-39 В 31250	630	ПН-2	630	2x45

Принципиальная электрическая схема




Рисунок 1. Принципиальная электрическая схема силовых ящиков