


Выключатели						
Артикул	Наименование	Количество полюсов	Номинальный рабочий ток, А	Наличие защитного корпуса	Материал защитного корпуса	Степень защиты
ЕТ003068	ПВ 1–16 МЗ исп.1 (ЭТ)	1	16	Без корпуса	-	IP00
ЕТ002505	ПВ 1–16 МЗ исп.3 (ЭТ)	1	16	Без корпуса	-	IP00
ЕТ002562	ПВ 1–16 М1 пл. 56 (ЭТ)	1	16	В корпусе	Пластик	IP56
ЕТ001968	ПВ 2–100 МЗ исп.3 (ЭТ)	2	100	Без корпуса	-	IP00
ЕТ001717	ПВ 2–100 М1 пл. 56 (ЭТ)	2	100	В корпусе	Пластик	IP56
ЕТ003148	ПВ 2–16 МЗ исп.1 (ЭТ)	2	16	Без корпуса	-	IP00
ЕТ002514	ПВ 2–16 МЗ исп.3 (ЭТ)	2	16	Без корпуса	-	IP00
ЕТ003069	ПВ 2–16 МЗ кар. 30 (ЭТ)	2	16	В корпусе	Карболит	IP30
ЕТ001802	ПВ 2–16 М1 пл. 56 (ЭТ)	2	16	В корпусе	Пластик	IP56
ЕТ003805	ПВ 2–16 М1 сил. 56 (ЭТ)	2	16	В корпусе	Силумин	IP56
ЕТ003186	ПВ 2–40 МЗ исп.1 (ЭТ)	2	40	Без корпуса	-	IP00
ЕТ002508	ПВ 2–40 МЗ исп.3 (ЭТ)	2	40	Без корпуса	-	IP00
ЕТ001794	ПВ 2–40 М1 пл. 56 (ЭТ)	2	40	В корпусе	Пластик	IP56
ЕТ008516	ПВ 2–63 МЗ исп.1 (ЭТ)	2	63	Без корпуса	-	IP00
ЕТ008518	ПВ 2–63 МЗ исп.3 (ЭТ)	2	63	Без корпуса	-	IP00
ЕТ008517	ПВ 2–63 М1 пл. 56 (ЭТ)	2	63	В корпусе	Пластик	IP56
ЕТ003062	ПВ 3–100 МЗ исп.1 (ЭТ)	3	100	Без корпуса	-	IP00
ЕТ002510	ПВ 3–100 МЗ исп.3 (ЭТ)	3	100	Без корпуса	-	IP00
ЕТ002511	ПВ 3–100 М1 пл. 56 (ЭТ)	3	100	В корпусе	Пластик	IP56
ЕТ003070	ПВ 3–16 МЗ исп.1 (ЭТ)	3	16	Без корпуса	-	IP00
ЕТ002507	ПВ 3–16 МЗ исп.3 (ЭТ)	3	16	Без корпуса	-	IP00
ЕТ003190	ПВ 3–16 МЗ кар. 30 (ЭТ)	3	16	В корпусе	Карболит	IP30
ЕТ001670	ПВ 3–16 М1 пл. 56 (ЭТ)	3	16	В корпусе	Пластик	IP56
ЕТ003806	ПВ 3–16 М1 сил. 56 (ЭТ)	3	16	В корпусе	Силумин	IP56
ЕТ003197	ПВ 3–160 МЗ исп.1 (ЭТ)	3	160	Без корпуса	-	IP00
ЕТ002529	ПВ 3–160 МЗ исп.3 (ЭТ)	3	160	Без корпуса	-	IP00
ЕТ003055	ПВ 3–40 МЗ исп.1 (ЭТ)	3	40	Без корпуса	-	IP00
ЕТ002509	ПВ 3–40 МЗ исп.3 (ЭТ)	3	40	Без корпуса	-	IP00
ЕТ001716	ПВ 3–40 М1 пл. 56 (ЭТ)	3	40	В корпусе	Пластик	IP56
ЕТ009019	ПВ 3–40 М1 сил. 56 (ЭТ)	3	40	В корпусе	Силумин	IP56
ЕТ008520	ПВ 3–63 МЗ исп.1 (ЭТ)	3	63	Без корпуса	-	IP00
ЕТ008519	ПВ 3–63 МЗ исп.3 (ЭТ)	3	63	Без корпуса	-	IP00
ЕТ512192	ПВ 3–63 М1 сил. 56 (ЭТ)	3	63	В корпусе	Силумин	IP56
ЕТ002667	ПВ 4–16 М1 пл. 56 (ЭТ)	4	16	В корпусе	Пластик	IP56
ЕТ003193	ПВ 4–40 М1 пл. 56 (ЭТ)	4	40	В корпусе	Пластик	IP56

Переключатели							
Артикул	Наименование	Количество полюсов	Номинальный рабочий ток, А	Число направлений коммутаций	Наличие защитного корпуса	Материал корпуса	Степень защиты
ЕТ529201	ПП 1–16/4С М3 исп.1 (ЭТ)	1	16	специального исполнения	Без корпуса	-	IP00
ЕТ529202	ПП 1–16/4С М3 исп.3 (ЭТ)	1	16	специального исполнения	Без корпуса	-	IP00
ЕТ529203	ПП 1–16/4С М2 пл. 56 (ЭТ)	1	16	специального исполнения	В корпусе	Пластик	IP56
ЕТ003064	ПП 1–16/Н2 М3 исп.1 (ЭТ)	1	16	2	Без корпуса	-	IP00
ЕТ008605	ПП 1–16/Н3 М3 исп.1 (ЭТ)	1	16	3	Без корпуса	-	IP00
ЕТ002822	ПП 2–16/Н2 М3 исп.1 (ЭТ)	2	16	2	Без корпуса	-	IP00
ЕТ002012	ПП 2–16/Н2 М3 исп.3 (ЭТ)	2	16	2	Без корпуса	-	IP00
ЕТ004092	ПП 2–16/Н2 М1 сил. 56 (ЭТ)	2	16	2	Силумин	Силумин	IP56
ЕТ001823	ПП 2–16/Н2 М2 пл. 56 (ЭТ)	2	16	2	Пластик	Пластик	IP56
ЕТ008606	ПП 2–16/Н3 М3 исп.1 (ЭТ)	2	16	3	Без корпуса	-	IP00
ЕТ052505	ПП 2–16/Н3 М1 сил. 56 (ЭТ)	2	16	3	Силумин	Силумин	IP56
ЕТ008588	ПП 2–16/Н3 М2 пл. 56 (ЭТ)	2	16	3	Пластик	Пластик	IP56
ЕТ008596	ПП 2–16/Н4 М2 пл. 56 (ЭТ)	2	16	4	Пластик	Пластик	IP56
ЕТ003201	ПП 2–40/Н2 М3 исп.1 (ЭТ)	2	40	2	Без корпуса	-	IP00
ЕТ002138	ПП 2–40/Н2 М2 пл. 56 (ЭТ)	2	40	2	Пластик	Пластик	IP56
ЕТ008611	ПП 2–40/Н3 М3 исп.1 (ЭТ)	2	40	3	Без корпуса	-	IP00
ЕТ008600	ПП 2–40/Н3 М2 пл. 56 (ЭТ)	2	40	3	Пластик	Пластик	IP56
ЕТ008527	ПП 2–63/Н2 М3 исп.1 (ЭТ)	2	63	2	Без корпуса	-	IP00
ЕТ512193	ПП 2–63/Н2 М1 сил. 56 (ЭТ)	2	63	2	Силумин	Силумин	IP56
ЕТ003206	ПП 3–100/Н2 М3 исп.1 (ЭТ)	3	100	2	Без корпуса	-	IP00
ЕТ002019	ПП 3–100/Н2 М3 исп.3 (ЭТ)	3	100	2	Без корпуса	-	IP00
ЕТ008616	ПП 3–100/Н3 М3 исп.1 (ЭТ)	3	100	3	Без корпуса	-	IP00
ЕТ003200	ПП 3–16/Н2 М3 исп.1 (ЭТ)	3	16	2	Без корпуса	-	IP00
ЕТ002071	ПП 3–16/Н2 М3 исп.3 (ЭТ)	3	16	2	Без корпуса	-	IP00
ЕТ052504	ПП 3–16/Н2 М1 сил. 56 (ЭТ)	3	16	2	Силумин	Силумин	IP56
ЕТ504017	ПП 3–16/Н2 М2 пл. 56 (ЭТ)	3	16	2	Пластик	Пластик	IP56
ЕТ003344	ПП 3–160/Н2 М3 исп.1 (ЭТ)	3	160	2	Без корпуса	-	IP00
ЕТ002441	ПП 3–160/Н2 М3 исп.3 (ЭТ)	3	160	2	Без корпуса	-	IP00
ЕТ003202	ПП 3–40/Н2 М3 исп.1 (ЭТ)	3	40	2	Без корпуса	-	IP00
ЕТ001973	ПП 3–40/Н2 М3 исп.3 (ЭТ)	3	40	2	Без корпуса	-	IP00
ЕТ052507	ПП 3–40/Н2 М1 сил. 56 (ЭТ)	3	40	2	Силумин	Силумин	IP56
ЕТ002439	ПП 3–40/Н2 М2 пл. 56 (ЭТ)	3	40	2	Пластик	Пластик	IP56
ЕТ008526	ПП 3–63/Н2 М3 исп.1 (ЭТ)	3	63	2	Без корпуса	-	IP00
ЕТ008525	ПП 3–63/Н2 М3 исп.3 (ЭТ)	3	63	2	Без корпуса	-	IP00
ЕТ002373	ПП 4–16/Н2 М2 пл. 56 (ЭТ)	4	16	2	Пластик	Пластик	IP56
ЕТ003204	ПП 4–40/Н2 М3 исп.1 (ЭТ)	4	40	2	Без корпуса	Нет	IP00
ЕТ002017	ПП 4–40/Н2 М3 исп.3 (ЭТ)	4	40	2	Без корпуса	Нет	IP00


Общие технические характеристики

Наименование параметра	Значение параметра				
Переменный ток Iе, А частотой 50/60Гц; 400Гц, при напряжении 220 В	16	40	63	100	160
Переменный ток Iе, А частотой 50/60Гц; 400Гц, при напряжении 380 В	10	25	40	63	100
Постоянный ток Iе, А, при напряжении 220 В	16	40	63	100	160
Климатическое исполнение и категория размещения.	М1, М2, М3				
Диапазон рабочих температур °С	-40°С...+40°С				
Сечение подключающих проводников, мм ²	1,0-4,0				
Размер винта контактов	М4				
Степень защиты	IP00; IP30; IP56				


Принципиальные электрические схемы и коммутационные диаграммы





Пакетный выключатель ПВ
1-полюсный




Пакетный выключатель ПВ
2-полюсный




Пакетный выключатель ПВ
3-полюсный





Пакетный выключатель ПВ
4-полюсный




Пакетный переключатель ППП
1-полюсный на 2 направления




Пакетный переключатель ППП
2-полюсный на 2 направления





Пакетный переключатель ППП
3-полюсный на 2 направления





Пакетный переключатель ППП
4-полюсный на 2 направления





Пакетный переключатель ППП
1-полюсный на 3 направления





Пакетный переключатель ППП
2-полюсный на 3 направления





Пакетный переключатель ППП
3-полюсный на 3 направления





Пакетный переключатель ППП
4-полюсный на 3 направления




Пакетный переключатель ППП
2-полюсный на 4 направления




Пакетный переключатель ППП
3-полюсный на 4 направления




Пакетный переключатель ППП
4-полюсный на 4 направления





Пакетный переключатель ПП
3-полюсный реверсный



Пакетный переключатель ПП
1-полюсный 4C специального исполнения