МЕГЕОН 15002 представляет собой очень компактный цифровой одноканальный осциллограф на базе 32-битной платформы ARM Cortex-M3 с цветным дисплеем разрешением 320х240 пикселей, интерфейсом USB и возможностью зарядки от него. Прибор оснащен встроенной памятью для хранения осциллограмм. Карманный осциллограф имеет встроенный генератор сигналов с изменяемой частотой формой и скважностью. Прибор имеет компактный размер, автономен и прост в эксплуатации. Прибор отвечает основным требованиям для обучения, несложного ремонта бытовой и электронной техники, ремонта электрооборудования автомобилей, и других применений.

Особенности:

- Компактный размер
- Полоса пропускания до 200 кГц
- Встроенный генератор сигналов
- Цветной дисплей 2.8 дюйма
- Полностью автономен
- Micro USB интерфейс

Комплект поставки:

- 1. Осциллограф МЕГЕОН 15002 1 шт.
- 2. Щуп осциллографический (х1) 1 шт.
- 3. Руководство по эксплуатации 1 шт.
- 4. Гарантийный талон 1 шт.

Технические характеристики МЕГЕОН 15002

Параметр	Значение
Количество каналов	1
Полоса пропускания	200 кГц
Частота выборки	1 млн. выборок в сек.
Вертикальная	0,0210В(х1), 0,2100В(х10) с шагом 1-2-5. Максимальное
чувствительность	напряжение на входе ±40B(x1)
Аттенюатор	Встроенный (х1),(х10)
Горизонтальная развёртка	0,0012с с шагом 1-2-5
Входное сопротивление	>500кОм
Вход	Открытый/Закрытый (DC/AC)
Режим развёртки	Автоматический, стандартный, ждущий, непрерывный
Чувствительность	±40мB±3,9В
триггера	
Фиксированный	Частота
измеритель	
Настраиваемый	Частота, скважность, амплитуда (пик-пик), амплитуда
измеритель	среднеквадратичная, амплитуда усреднённая, амплитуда
	максимальная и минимальная
Курсоры с	Вертикальные, горизонтальные
автоматическим	
измерением	
Генератор	10Гц1мГц с шагом 1-2-5, синусоида, треугольник, пила,
	меандр

Длина осциллограммы	8192 точек
Дисплей	2,8 дюйма 240х320 65536 цветов
Аккумулятор	Li-ion 3,7B x 500ма/ч
Интерфейс	Micro-USB (зарядка, выгрузка данных)
Размеры без упаковки	107х56х12 мм
Вес без упаковки	70 г (без щупа и аксессуаров)
Размеры упаковки	185х110х45 мм
Вес с упаковкой	184 г
Условия эксплуатации	1040°С влажность ≤80%, 4050°С влажность ≤55%
Условия хранения	-2060°С влажность ≤85%